



Netzteil

Model: **AK-ND-88**

5.5 mm

2.1 mm



Produktcode	AK-ND-88
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	HP / Compaq
Serie	Dediziert
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromannahme	< 3.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	19.5 V
Ausgangsstromstärke	10.3 A
Ausgangsleitung	5.5 x 2.5 mm
Maximale Kraft	200 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C6
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	167 x 83 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	222 x 130 x 50 mm
Nettogewicht	780 g
Bruttogewicht	815 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
EAN-Code	5906708750948
Garantie	24 Monate



Beschreibung

Das **Akyga® AK-ND-88 Netzteil** ist eine leistungsstarke Energiequelle für Laptops, die eine hohe Leistung und stabile Betriebsparameter benötigen. Mit einer maximalen Leistung von **200 W** eignet es sich perfekt für den Einsatz zu Hause und im Büro, aber auch für anspruchsvollere Aufgaben wie Grafikdesign, technische Arbeiten oder Spiele. Dieses Modell bietet eine zuverlässige Lösung für den Fall, dass das Original-Netzteil beschädigt wird oder verloren geht.

Das Netzteil ist kompatibel mit Laptops, die mit einer 5,5 × 2,5 mm Strombuchse ausgestattet sind, die in vielen Modellen verschiedener Hersteller wie Clevo, Sager und Gigabyte verwendet wird, was es zu einer universellen Wahl für eine Vielzahl von Benutzern macht.

Präzise Betriebsparameter - 19,5V / 10,3A

Das AK-ND-88 **Laptop-Ladegerät** arbeitet mit einer **Ausgangsspannung von 19,5 V** und einem **Strom von 10,3 A** und gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung Ihres Laptops auch bei hoher Belastung. Eine konstante Ausgangsleistung von 200 W garantiert eine ausreichende Leistungsreserve, die einen reibungslosen Betrieb des Geräts ohne das Risiko von Leistungseinbrüchen ermöglicht.

Das Design des Netzteils ist auf den Dauerlastbetrieb abgestimmt, was sich in einer stabilen Leistung und langen Lebensdauer der Komponenten auch bei intensiver Nutzung niederschlägt.

200W-Netzteil für Clevo-Notebooks

Das AK-ND-88-Netzteil ist mit einem präzisionsgefertigten **5,5 × 2,5 mm-Stecker** ausgestattet, der einen stabilen Sitz in der Notebook-Buchse gewährleistet. Die präzise Passform des Steckers verringert das Risiko von Lockerheit, Stromunterbrechungen und übermäßigem Verschleiß des Anschlusses, was für den täglichen Gebrauch entscheidend ist. Die solide Konstruktion des Steckers wirkt sich positiv auf die Sicherheit des gesamten Stromversorgungssystems und den Komfort des Benutzers aus.

Fortschrittliche Sicherheitsmerkmale und hochwertige Konstruktion

Das Laptop-Netzteil AK-ND-88 wurde im Hinblick auf den Schutz der Geräte und die Sicherheit des Benutzers entwickelt. Es verfügt über moderne Schutzsysteme, die den Laptop vor Überlastung, Überladung, Überhitzung und Kurzschluss schützen. So bleibt das Gerät auch bei plötzlichen Spannungsschwankungen im Stromnetz sicher und zuverlässig. Jedes Gerät wird einer Qualitätskontrolle unterzogen, die eine solide Verarbeitung, Langlebigkeit und Stabilität garantiert, die mit den Original-Netzteilen der Laptop-Hersteller vergleichbar sind.

Komfort im täglichen Gebrauch

Das Netzteil ist mit einem **1,2 m langen Kabel** ausgestattet, das Flexibilität bei der Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes bietet. Die angemessene Länge und die Langlebigkeit des Kabels erhöhen den Benutzerkomfort sowohl zu Hause als auch im Büro und ermöglichen es Ihnen, Ihren Laptop unter verschiedenen Bedingungen frei anzuschließen.

Das AK-ND-88 ist eine durchdachte Wahl für alle, die ein effizientes und sicheres Ersatznetzteil suchen, das hohe Leistung, stabilen Betrieb und alltäglichen Komfort vereint.

Informationen zum Netzkabel

Das Netzteil AK-ND-88 wird ohne ein **230-V-Netzkabel** verkauft. Das bedeutet, dass das Netzkabel, das an die Steckdose angeschlossen wird, nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, ein vorhandenes Kabel zu verwenden oder ein neues Kabel nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen. Das Netzteil ist mit den üblichen Kleeblatt-Netzkabeln (IEC C5) kompatibel, die üblicherweise in Laptops und elektronischen Geräten verwendet werden.

>