BJZ

BJZ	Datenblatt	Artikel-Nr.: C-199-2817DR Seite 1 von 1
Artikelbezeichnung	ESD-Handschuhe	Datum: 15.04.2019

ESD-gerechte Textilhandschuhe, bedruckt



Technische Daten

Ableitwiderstand: ca. $10^7\Omega$

Material: Polyamide / Polyester-Strickgewebe mit leitfähigen carbonisierten Fasern und beschichteten Fingerkuppen

Beschichtung: PU

Waschanleitung

- Maschinenwäsche bis 40°C
- mit neutralen, nicht alkalihaltigen Waschmitteln waschen
- nicht bleichen
- trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen
- Kontakt mit säure- oder alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden
- Bügeln bei niedrigen Temperaturen

Größe	Bestellnummer
XXS	C-199-2817DR-XXS
XS	C-199-2817DR-XS
S	C-199-2817DR-S
M	C-199-2817DR-M
L	C-199-2817DR-L
XL	C-199-2817DR-XL
XXL	C-199-2817DR-XXL

CE Kat. 1

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen für Schutzhandschuhe (gemäß EN 420).

Zu dieser Kategorie gehören Handschuhe, die bei geringen, rechtzeitig identifizierbaren Gefahren angewendet werden. Hierhin gehören z.B. Handschuhe mit geringeren Anforderungen in Hinblick auf die mechanische Beständigkeit und in Hinblick auf Schutz vor heißen Gegenständen. Sie sind nicht für Schweißarbeiten, den Umgang mit chemischen Substanzen, scharfen oder heißen Gegenständen mit einer Temperatur höher als 50°C geeignet.

Unter die Kategorie 1 fallen deswegen u.a. Garten- und Haushaltshandschuhe. Sie sind einfache, persönliche Schutzausrüstung, um sich gegen minimale Risiken absichern zu können.

Handhabung
Die Handschuhe wurden für ein trockenes und sauberes Umfeld konzipiert. Es wird empfohlen, verschmutzte Handschuhe nicht weiter zu verwenden, da die antistatischen Eigenschaften beeinträchtigt sein können.

Achtung !
Verwenden Sie immer die richtige Handschuhgröße und überprüfen Sie vor der Benutzung den Zustand. Benutzen Sie keine beschädigten Handschuhe.

BJZ GmbH & Co. KG
Berwanger Str. 29 • D-75031 Eppingen/Richen
Telefon: +49 -7262-1064-0
Fax: +49 -7262-1063
E-Mail: info@bjz.de
Web: www.bjz.de