

eufy Bewegungsmelder E20

mit bis zu 5 Jahren Batterielaufzeit, flexibler Montage und großer Funkreichweite

EAN: 0194644279998

Der eufy Bewegungsmelder E20 ist ein kompakter Bewegungssensor für den Innenbereich. Er erkennt Bewegungen zuverlässig und kann Bewegungen von Haustieren bis ca. 36 kg ignorieren, um Fehlalarme deutlich zu reduzieren.

Die Bewegungserkennung arbeitet mit passiver Infrarottechnologie (PIR). Der Sensor erfasst Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 8 m bei einem Erfassungswinkel von 90°. Ein integrierter Manipulationsschutz sorgt für zusätzlichen Schutz vor unbefugten Eingriffen.

Die Montage ist flexibel an einer Wand oder in einer Ecke möglich und erfordert keine aufwendige Nachjustierung. Eine CR123A-Batterie mit 1400 mAh ermöglicht bei normaler Nutzung eine Batterielaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Die Funkreichweite zur HomeBase beträgt im Freifeld bis zu 200 m. Bei erkannter Bewegung können über die HomeBase sofortige Smartphone-Benachrichtigungen bereitgestellt werden.

Hinweis: Für den Betrieb des eufy Bewegungsmelders E20 ist eine kompatible EU-Version einer eufy HomeBase erforderlich. Ohne HomeBase kann der Sensor nicht eigenständig verwendet werden.



Hauptmerkmale

- Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) für den Innenbereich
- Erkennungsreichweite bis zu 8 m bei 90° Erfassungswinkel
- Haustierfreundliche Erkennung: ignoriert Bewegungen von Haustieren bis 36 kg
- Einfache und flexible Wand- oder Eckmontage
- Integrierter Manipulationsschutz
- Funkreichweite zur HomeBase bis zu 200 m im Freifeld
- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit mit CR123A-Batterie (1400 mAh)
- Für den Betrieb ist eine kompatible EU-Version einer eufy HomeBase erforderlich

Technische Daten

Gerätetyp	Bewegungsmelder
Erkennungstechnologie	Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Erkennungsreichweite	Bis zu 8 m
Erfassungswinkel	90°
Haustiererkennung	Ignoriert Bewegungen von Haustieren bis 36 kg
Funkreichweite	Bis zu 200 m im Freifeld zur HomeBase
Manipulationsschutz	Ja, integriert
Stromversorgung	1 × CR123A-Batterie
Batteriekapazität	1400 mAh
Batterielaufzeit	Bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Einsatzbereich	Innenbereich
Montage	Wand- oder Eckmontage
Kompatible HomeBase (EU)	HomeBase Mini ab v4.0.5.2; HomeBase 2 / S280 ab v3.4.1.2 (Modelle nach 2021); HomeBase 3 / S380 ab v3.7.2.6; HomeBase Pro ab v4.1.4.3
Benachrichtigungen	Sofortige Smartphone-Benachrichtigungen über die eufy App bei Verbindung mit einer kompatiblen HomeBase

Lieferumfang

- eufy Bewegungsmelder E20
- CR123A-Batterie
- 3M-Klebepads
- Montageschrauben
- Kurzanleitung