# Technisches Datenblatt
## Leitungsführungskanäle

# LC-Minikanal

mit doppelseitigem Klebeband

## LC57


EAN: 4011126075267
bevorzugte VPE:200 m
Mengeneinheit:m = M

K09

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten








## Artikelbeschreibung

LC-Minikanal, für 1 Leitung, 7,5x9,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe transparent

## Preiszusatzinfos

| | |
|---|---|
| Rabattgruppe | K649 |
| Mengeneinheit | m |

## Gewicht

| | |
|---|---|
| Gewicht Mengeneinheit | 39 g / m |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 3,85 kg / 100m |

## Physische Artikeldimensionen

| | |
|---|---|
| Höhe | 7,50 mm |
| Breite | 9,50 mm |
| Tiefe / Länge | 2000 mm |

# Technisches Datenblatt
## Leitungsführungskanäle

LC57

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

## Verpackungsstufen

| **2 Meter = 1 Stück** | | ✓ kleinste VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2000 mm | Breite | 10,00 mm | Höhe | 8,00 mm |
| Bruttogewicht | 0,08 kg | Volumen | 0,000 m³ | | |
| Mindestmenge | 2,00 m | Höchstmenge | 2,00 m | | |

| **200 Meter = 1 K-Karton** | | ✓ bevorzugte VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2010 mm | Breite | 120,00 mm | Höhe | 60,00 mm |
| Bruttogewicht | 8,21 kg | Volumen | 0,014 m³ | | |
| Mindestmenge | 200,00 m | Höchstmenge | 200,00 m | | |

| **16800 Meter = 1 Gestell** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2090 mm | Breite | 1055 mm | Höhe | 1090 mm |
| Bruttogewicht | 770 kg | Volumen | 2,403 m³ | | |
| Mindestmenge | 16.800,00 m | Höchstmenge | 16.800,00 m | | |

## Ausschreibungstext

```
LC-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, für eine Leitung, halogenhaltig.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 7,5 x 9,5 mm
Fassungsvermögen : Ø 5 - 7,5 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 44 mm²
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)
Farbton: transparent
Kleinhuis Modell-Nr. : LC57
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck
```

## Sicherheit & Umwelt

| | |
|---|---|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info | Konform |
| RoHS-Info | Konform |

## Ursprung & Außenhandel

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Statistische Warennummer | 39259020 |