
Datenblatt | Artikelnummer: 793-5503

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 … 20 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/793-5503



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	11 … 20
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten	
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 … 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,5 g
Brandlast	0,256 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918919265
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation

UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5503


CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 793-5503

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme