Heiman HS2WL-M

Matter-Wassermelder mit frühzeitiger Leckage- und Frosterkennung, 75-dB-Alarm, blauer LED und Schutzart IP67

EAN: 6971348976378



Der Heiman HS2WL-M ist ein kompakter Matter-Wassermelder zur frühzeitigen Erkennung von Wasserlecks und Frostbedingungen. Sobald Wasser erkannt wird, warnt der Wasserlecksensor lokal mit einem Alarmton von mindestens 75 dB in 1 m Entfernung und einer blauen LED-Anzeige. So lassen sich gefährdete Bereiche in Küche, Bad, Keller, Hauswirtschaftsraum oder Technikraum zuverlässig überwachen.

Matter over Thread ermöglicht die plattformübergreifende Smart-Home-Einbindung in Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings und Home Assistant. In Verbindung mit einem kompatiblen Matter-/Thread-Hub sendet der Wassermelder Echtzeit-Benachrichtigungen an die App. Dort lassen sich außerdem Sensorstatus, Alarmverlauf und Gerätezustand kontrollieren.

Das staub- und wassergeschützte Gehäuse nach IP67 eignet sich für typische Leckagebereiche unter Spülen, neben Waschmaschinen, Warmwasserbereitern und Rohrleitungen sowie entlang von Bodenkanten. Der kompakte Wasserlecksensor wird ohne Werkzeug oder Verkabelung aufgestellt und lässt sich bei Bedarf leicht neu positionieren. Die austauschbare CR123A-Lithiumbatterie bietet eine Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren. Für vernetzte Schutzkonzepte können außerdem Automationen mit kompatiblen Wasserventilen, Sirenen, Leuchten oder Kameras eingerichtet werden.

Wichtig: Auch ohne Hub erkennt der HS2WL-M Wasserlecks und warnt lokal mit dem integrierten Summer und der blauen LED. Ein kompatibler Matter-/Thread-Hub wird nur für App-Benachrichtigungen, Fernzugriff, Statusabfragen, Alarmverlauf und Automationen benötigt.

Hauptmerkmale

- Eigenständiger Schutz ohne Hub: Leckageerkennung, lokaler Summer und blaue LED
- Matter-/Thread-Hub nur für App-Benachrichtigungen, Fernzugriff, Status, Alarmverlauf und Automationen
- Matter-kompatibel mit Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings und Home Assistant
- Frühzeitige Leckage- und Frosterkennung zur Begrenzung von Wasserschäden
- Akustische und visuelle Warnung mit mindestens 75 dB und blauer LED-Anzeige
- Austauschbare CR123A-Lithiumbatterie mit bis zu 5 Jahren Batterielebensdauer
- Staub- und wassergeschütztes Gehäuse nach IP67
- Werkzeuglose, flexible Platzierung unter Spülen, neben Haushaltsgeräten, Rohrleitungen und Bodenkanten

Lieferumfang

- Heiman HS2WL-M Matter-Wassermelder inkl. CR123A-Lithiumbatterie
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell	HS2WL-M
Stromversorgung	3 V DC, 1 × CR123A-Lithiumbatterie, austauschbar
Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre, abhängig von der tatsächlichen Nutzung
Lokaler Alarm	Blaue LED und Summer mit ≥ 75 dB in 1 m Entfernung
Funkstandard	Matter over Thread
Kompatible Plattformen	Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings, Home Assistant
Betrieb ohne/mit Hub	Ohne Hub: Leckageerkennung, lokaler Summer und blaue LED; Hub nur für App, Fernzugriff, Status, Alarmverlauf und Automationen
Funkreichweite	Bis zu 80 m im Freifeld
Thread / Frequenz	IEEE 802.15.4 / 2,4 bis 2,48 GHz
Bluetooth	BLE 5.0, zur Inbetriebnahme
Schutzart	IP67
Zertifizierungen	Matter, CE
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 95 % rF, nicht kondensierend
Abmessungen	Ø 69 × 27,6 mm