STRONG

Mbps 1000 Mbit/s

POWERLINE 1000 TRIPLE PACK

Internet überall von jeder Steckdose!



Das Powerline 1000 Triple Pack, das 3 Powerline 1000-Adapter enthält, schafft auf extrem einfache Weise ein Hochgeschwindigkeits-Heimnetzwerk, das die vorhandene elektrische Verkabelung Ihres Hauses mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s verwendet.

Keine neue Leitung erforderlich! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik und netzwerkfähige Geräte mit dem Internet in jedem Raum und jeder Etage Ihres Hauses, indem Sie einfach eine Steckdose verwenden.

Sie müssen nur einen Powerline 1000-Adapter über einen Ethernet-Anschluss an Ihr Internetmodem anschließen und Ihre Internetverbindung wird sofort von jeder Steckdose aus verfügbar, indem Sie den zweiten und dritten Powerline 1000-Adapter in den Räumen Ihrer Wahl verwenden.

Keine Steckdose geht verloren, da jeder Powerline 1000 Adapter mit einer extra geräuschgefilterten Steckdose ausgestattet ist.

Leistung



- Dreierpack mit 3 Powerline 1000 Adaptern
- HomePlug™ AV2/AV-Standards
- Geschwindigkeit bis zu 1000 Mbit/s
- Perfekt für IPTV, UHD (4K), HD-Video-Streaming und Gaming
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite von 300 Metern über Stromkreis
- Automatischer Energiesparmodus reduziert den Verbrauch um bis zu 85%
- Keine Konfiguration! Kein Fachwissen erforderlich! Plug & Play-Installation in einer Minute

Sicherheit



- Powerline 128 Bit AES-Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- Connect & Sichere Taste für eine optimale Netzwerksicherheit

Anschlüsse



- Integrierte Zusatzsteckdose mit einer Ausgangsleistung von bis zu 16 A
- 1x Gigabit-Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschluss eines beliebigen Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart-TVs, einer Spielekonsole,...


POWERLINE 1000 TRIPLE PACK

Powerline 1000 Adapter

Häufigkeit	2 MHz ~ 68 MHz
Normen	HomePlug™ AV/ HomePlug™ AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Schnittstelle	1x Port Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)
Zusätzliche Steckdose	250 V AC 16 A max.
Schaltfläche	Verbinden & Sicher, Zurücksetzen
LEDs	Strom, Powerline, Ethernet
Leistung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit	128 Bit AES
Bereich	Bis zu 300 Meter über Stromkreis
Größe (BxTxH) in mm	74 x 78 x 135
Gewicht in kg	0.16

Andere

Zertifizierung	CE
Packungsinhalt	3x Powerline 1000 Adapter 3x Ethernet-Kabel, Installationsanleitung,
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 11, Mac OS X, Linux, Internetbrowser
Umgebung	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend



PL1000TRIEUV2 EAN: 9120072375606
PCB: 10

24/07/23

Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design, Bild und Aussehen der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. STRONG ist in keiner Weise verantwortlich für die hier angezeigten Logos, Marken und/ oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.
Datendurchsatz, Entfernung, Signalbereich und Abdeckungsbereich pro m² werden nur als Referenz und basierend auf Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsfallbedingungen verwendet. Die tatsächlichen Leistungen werden nicht garantiert und können aufgrund von Unterschieden in der Betriebsumgebung, dem Abstand und der Positionierung der Produkte, der Mischung der verwendeten Produkte, den Baumaterialien, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen widrigen Bedingungen variieren.
©STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.