Art.-Nr. 348285

Decken- und Wandaufbauleuchte
Altais 2 Round, Motion MS, 18 W, 2700/3000/4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | IK10 | IP54 | power switch | SDCM<3 | UGR<22



Besonderheiten

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen
- opt. Fernbedienung für Master-Slave Funktion notwendig
- opt. Fernbedienung kann mehrere Leuchten steuern
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage, Wandmontage
Funktionen	Korridorfunktion mit Bewegungsmelder
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	13 W, 18 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leitungseinführung Anzahl max.	2
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz
Erfassungsreichweite	3-6 m
Erfassungswinkel	96 Grad
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja
Helligkeitsschwelle	15-50 lx
Nachlaufzeit einstellbar	Ja
Nachlaufzeit	30-180 s
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	85
Bemessungslichtstrom	2070/2160/2160 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
Lichtaustrittsflächen	1 STK

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	52 mm
Durchmesser	280 mm
Sockelhöhe	20,5 mm
Sockel H x Ø	20,5 x 240 mm
Sockeldurchmesser	240 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	50 °C
IP Schutzart	IP 54
IK Schutzklasse	IK10
Einschaltstrom max.	18 A / 440 µs
Max. Anzahl je LS B10	85
Max. Anzahl je LS B16	85
Max. Anzahl je LS C10	135
Max. Anzahl je LS C16	135
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com