


Datenblatt

Artikelnummer: 6249

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/6249.zip>

ICOM IC-M37E UKW-Marine-Handfunkgerät



Das ICOM IC-M37E ist ein kompaktes und robustes **UKW-Marine-Handfunkgerät** mit 6 Watt Sendeleistung, speziell entwickelt für semi-professionelle Nutzer auf dem Wasser. Mit seiner **Float'n-Flash-Funktion** treibt das Gerät bei Dunkelheit mit blinkender LED an der Wasseroberfläche und lässt sich so leichter wiederfinden. Die **IP57-Zertifizierung** garantiert Schutz gegen Staub und Wasser bis zu 30 Minuten in 1 Meter Tiefe.

Das Gerät bietet eine Betriebsdauer von über 12 Stunden mit dem mitgelieferten Li-Ionen-Akkupack BP-296 und besticht durch ergonomisches Design mit großen Tasten und griffigem Gehäuse. Zusätzliche Funktionen wie **AquaQuake™** zur Wasserentfernung aus dem Lautsprecher, Dual- und Tri-Watch für die Überwachung mehrerer Kanäle sowie Kanal-Historie für die letzten fünf Kanäle machen es zu einem zuverlässigen Begleiter für maritime Kommunikation.

Technische Daten

Sendeleistung: 6 W / 1 W

NF-Leistung: 700 mW

Frequenzbereich TX: 156,000 - 161,450 MHz

Frequenzbereich RX: 156,000 - 163,425 MHz

Modulation: 16K0G3E

Stromaufnahme TX (6W): 2,75 A

Stromaufnahme TX (1W): 1,0 A

Stromaufnahme RX (Max.): 0,4 A

Stromaufnahme RX (Standby): 0,2 A

Betriebsspannung: 3,7 VDC

Akku-Kapazität: 2350 mAh

Akku-Typ: Li-Ionen-Akkupack BP-296

Betriebsdauer: Über 12 Stunden (TX:RX:Standby = 5:5:90)

Betriebstemperaturbereich: -15°C bis +55°C

Wasserdichtigkeit: IP57 (30 Minuten in 1 Meter Tiefe)

Antennenimpedanz: 50 Ω

Abmessungen (BxHxT): 59,7 x 140,5 x 38,7 mm

Gewicht: 293 g (mit BP-296, Antenne und Gürtelclip)

Scan-Funktion: Ja

Kanal-Historie: 5 Kanäle

Schwimmfähig: Ja

Hintergrundbeleuchtung: Orange

ATIS: Ja (aktivierbar mit programmiertem Code)

AIS Empfänger: Nein

GPS: Nein

Bluetooth: Nein

PMR446: Nein

LTE: Nein

ATEX-Zertifizierung: Nein

Hersteller Artikelnummer: IC-M37 EURO

EAN: 4909723146643

Lieferumfang

Li-Ionen Akkupack BP-296

Tischladegerät BC-235

Netzadapter (230 V) BC-217SE

Antenne FA-SC59V

Gürtelclip MB-133

Handschlaufe