

## Brother P-touch D600VP

### Professionelles Beschriftungsgerät mit USB-Schnittstelle und Farbdisplay

Das PT-D600VP erfüllt unterschiedlichste Beschriftungswünsche. Die umfangreichen Features machen es zum zuverlässigen Partner im Büro und in der Verwaltung: 14 eingebaute Schriftarten, 8 Schriftgrößen sowie 10 Schriftstile helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihres Etiketts. Die genannten Textattribute können wahlweise auf das gesamte Etikett oder zeilenweise eingestellt werden. Daneben können sowohl fertige Etikettenvorlagen als auch editierbare Autoformate verwendet werden. Schon während der Erstellung Ihres Etiketts können Sie nahezu 1:1 das spätere Layout über den Eingabemodus „Etikettenansicht“ begutachten. Dies hilft zur Vermeidung unnötiger Ausdrücke. Highlight des PT-D600VP ist das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay, welches auch die Farben des aktuell eingelegten Bandes wiedergeben kann. Die Etiketten können mit bis zu 30 mm/Sekunde ausgedruckt und mittels der automatischen Schneideeinheit zuverlässig geschnitten werden. Über die USB-Schnittstelle können am PC Layouts professionell gestaltet und ausgedruckt werden. Dank der bedienerfreundlichen Brother Editor-Software können alle in Windows/Mac installierten Schriften und Symbole verwendet werden. Es können Verknüpfungen zu Datenbanken oder Add-Ins zu Microsoft Excel, Word und Outlook gesetzt werden. Außerdem kann bei Bedarf auch die Druckauflösung auf bis 180 x 360 dpi eingestellt werden, beispielsweise zum Ausdruck von Logos oder Symbolen. Für das PT-D600VP stehen TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9/12/18 und 24 mm Breite zur Verfügung.

- Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
- 3 Zeilen à 20 Zeichen Farbdisplay
- Erkennung Bandkassette (Farbe und Breite)
- USB-Schnittstelle
- Max. Druckhöhe 18 mm
- Bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- Integrierte Etikettenvorlagen und editierbare Autoformate
- Automatische Schneideeinheit
- Bis zu 180 x 360 dpi Druckauflösung (über PC)



### Verbrauchsmaterial:



### Lieferumfang:

Beschriftungsgerät PT-D600, 24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel und Hartschalenkoffer.

### Abmessungen und Gewicht:

201 x 192 x 86 mm / 0,95 kg

### Verwendbare Logos zu dem Gerät:

