

Produktinformationsblatt

Version 0 / 13.03.24

GREATE. LAMPENKABEL E14

E14 FASSUNG MIT KABEL & SCHALTER

Unser E14 Lampenkabel mit integriertem Schalter und Eurostecker bietet Ihnen eine flexible und einfache Lösung zur Beleuchtung Ihrer Innenräume. Ideal für DIY-Lampenprojekte oder als Ersatzkabel für Ihre Lieblingsleuchte. Mit diesem Kabel können Sie Ihre Beleuchtung genau dort platzieren, wo Sie sie benötigen, ohne auf Komfort oder Sicherheit zu verzichten. Einfach anschließen und schon können Sie das Licht genießen.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Verwenden Sie die E14 Lampenfassung mit Schalter, Befestigungsring und Stromkabel für Ihre Lichtinstallationen, beispielsweise in Küche, Wohnzimmer oder Kinderzimmer.
- Drehen Sie eine Glühbirne mit E14-Gewinde (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Lampenfassung. Verbinden Sie das Lampenkabel mit einer EU-Steckdose und schalten Sie das Licht über den am Kabel angebrachten Schalter ein.
- Vergessen Sie komplizierte Beleuchtungsinstallationen in Wänden und Decken. Alles, was Sie brauchen, ist eine Steckdose – stecken Sie einfach das Kabel ein, um sofort angenehmes Licht zu genießen und eine wohnliche Atmosphäre zu schaffen.
- Der integrierte Befestigungsring ermöglicht eine einfache Verwendung mit einem Lampenschirm Ihrer Wahl, um Ihrem Zuhause einen frischen Lichtakzent zu verleihen.
- Die Fassung ist für Glühbirnen mit einem E14-Gewinde geeignet. Diese Glühbirnen sollten eine maximale Leistung von 60W nicht überschreiten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Kompatibel:	E14
Kabellänge:	3,5m
Farbe:	Weiß
Schalter:	Ja
Spannung:	250V
Leistung:	Max. 60W
Befestigung:	Schraubgewinde
Kabelanschluss:	Eurostecker

ARTIKELDATEN

Produktname:	Lampenkabel E14 weiß 3,5m
Artikelnummer:	505001
Zolltarifnummer:	8536611090
Lieferumfang:	1x Lampenkabel E14
Verpackungsart:	PE Beutel

VOLUMETRISCHE DATEN

Produkt

Abmessungen:	75x43x43mm
Gewicht:	151g

Produkt + Verpackung

Abmessungen:	270x150x45mm
Gewicht:	156g
EAN:	4260368688531

Verpackungseinheit

Anzahl:	100
Abmessungen:	430x320x260mm
Gewicht:	16350g
EAN:	4260368688555





