

Prüfbox Typ F, Prüfbox Universal





MENNEKES Prüfbox
zur Prüfung von Ladeinfrastruktur

- Fahrzeuginlet Typ 2
- Simulation von Ladevorgängen
- Prüfung der Systemüberwachung
- Test des Fehlerstromschutzes durch externe Messgeräte

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhundem

Tel. +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax +49 (0) 27 23 / 41-2 14
E-Mail info@MENNEKES.de
Internet www.MENNEKES.de

Service by MENNEKES®

Immer gut informiert.

Art.-Nr. **320011 +320012** Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

- Prüfbox zur Prüfung von Ladeinfrastruktur
- Geeignet für Ladekupplung Typ 2
- Simulation eines Ladevorgangs an einem fiktiv angeschlossenen Elektrofahrzeug
- Einstellmöglichkeit für Fahrzeuge mit gasenden oder nicht gasenden Batterien
- Simulation einer defekten Leitung
- Anzeige für Ausfall von Schutzorganen
- Drehfeld-Kontrolle
- Simulation einer Wechsel- oder Drehstromlast durch Anschluss externer Verbraucher
- Test der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung durch externe Messgeräte
- Test des Zählers durch Anschluss externer Verbraucher


Art.-Nr. **320011 +320012** Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Artikelbezeichnung	Prüfbox Typ F	Prüfbox Universal
Artikelnummer	320011	320012
Nennspannung	230V AC / 400 V AC ± 10%	
Nennfrequenz	50 Hz	
Nennstrom	16A	
Maximale Vorsicherung	63A	
Schutzart	IP 20	
Maße (H x B x T)	390 x 225 x 165 mm	
Gewicht	4,0 kg	

Art.-Nr. **320011 +320012** Änderungen vorbehalten


Lieferumfang



A	Prüfbox
B	Betriebsanleitung


Aufbau

Prüfbox Typ F



A	Grundgehäuse
B	Schalter Fahrzeug (Status A / B)
C	Schalter Lüftungsanforderung (Status C / D)
D	Schalter Fehlermeldung (Status E)
E	Absicherung LS-Schalter (innenliegend)
F	Steckdose SCHUKO®
G	Steckdose CEE
H	Phasenkontrollleuchten (LED)
I	Steckdose Typ 2 (Mode 3)

Prüfbox Universal



A	Grundgehäuse
B	Schalter Fahrzeug (Status A / B)
C	Schalter Lüftungsanforderung (Status C / D)
D	Schalter Fehlermeldung (Status E)
E	Absicherung LS-Schalter (innenliegend)
F	Steckdose CEE einphasig
G	Steckdose CEE
H	Phasenkontrollleuchten (LED)
I	Steckdose Typ 2 (Mode 3)

Art.-Nr. **320011 +320012** Änderungen vorbehalten