
Audio-Videoleitung

Model: **AK-HD-400L**



3

Produktcode	AK-HD-400L
Produkttyp	Audio-Videoleitung
Serie	HDMI
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Signalfrequenz	4K@120Hz, 8K@60Hz
Kabellänge	40 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle HDMI
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle HDMI
Material der Kabel	Optische Faser (AOC)
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	200 x 200 x 67 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	250 x 201 x 68 mm
Nettogewicht	1.3 kg
Bruttogewicht	1.4 kg
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720138071
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **aktive HDMI-Glasfaserkabel Akyga® AK-HD-400L** ist die ideale Wahl für alle, die ein robustes Kabel für den Anschluss ihrer Audio-/Videogeräte suchen. Sie können damit ganz einfach Ihre Konsole, Ihren Fernseher oder Projektor mit Ihrem Laptop oder DVD-Player verbinden. Darüber hinaus ermöglicht die im Kabel enthaltene Glasfaser eine verzerrungsfreie Übertragung von Video und Audio in hoher Qualität über eine **Entfernung von bis zu 40 Metern**. Das bedeutet, dass Sie ein perfektes Bild in **8K-Auflösung** genießen können, was Ihr Film- und Spielerlebnis sicher bereichern wird.
Das **AOC HDMI ver. 2.1 Kabel** ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Liebhaber der neuesten Audio-/Videostandards. Dank der Unterstützung der **eARC-Technologie** (Enhanced Audio Return Channel) ermöglicht es Audio in Studioqualität mit Formaten wie **Dolby Atmos** und DTS:X, ohne dass zusätzliche Kabel benötigt werden. Darüber hinaus ist das Kabel mit **Dolby Vision** kompatibel und ermöglicht die Darstellung von Inhalten mit erweiterter Farbskala und HDR-Kontrast. All das macht das Akyga® AK-HD-400L HDMI-Glasfaserkabel zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwender, die nicht nur Wert auf Bild-, sondern auch auf Tonqualität legen.