



## Netzteil

Model: **AK-ND-87**

6.0 mm

3.7 mm



|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode                        | AK-ND-87                                                                                    |
| Produkttyp                         | Netzteil                                                                                    |
| Kompatibel mit                     | HP / Compaq                                                                                 |
| Serie                              | Dediziert                                                                                   |
| Zuständige Stelle                  | Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com |
| Versorgungsspannung                | 100-240 V                                                                                   |
| Stromannahme                       | < 3.5 A                                                                                     |
| Leistungsfähigkeit                 | > 80 %                                                                                      |
| Stromausgang                       | 20 V                                                                                        |
| Ausgangsstromstärke                | 10 A                                                                                        |
| Ausgangsleitung                    | 6.0 x 3.7 mm                                                                                |
| Maximale Kraft                     | 200 W                                                                                       |
| Bolzen einer Steckdose             | IEC C6                                                                                      |
| Mechanischer Ausschalter           | Ohne                                                                                        |
| Milder Start                       | Ja                                                                                          |
| OVP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| OCP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| OPP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| OTP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| SCP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| UVP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| USB-Schnittstelle                  | Ohne                                                                                        |
| Versorgungskabel im Set            | Nein                                                                                        |
| Herstellungsmaterial               | ABS                                                                                         |
| Produktfarbe                       | Schwarz                                                                                     |
| Display                            | Ohne                                                                                        |
| MTBF                               | 100000 h                                                                                    |
| Arbeitstemperatur                  | 5 - 50 °C                                                                                   |
| Verpackung                         | EcoBox                                                                                      |
| Produktabmessungen (L x B x H)     | 167 x 83 x 42 mm                                                                            |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 222 x 130 x 50 mm                                                                           |
| Nettogewicht                       | 785 g                                                                                       |
| Bruttogewicht                      | 820 g                                                                                       |
| Übereinstimmung mit CE             | Ja                                                                                          |
| Übereinstimmung mit FCC            | Ja                                                                                          |
| Übereinstimmung mit RoHS           | Ja                                                                                          |
| EAN-Code                           | 5906708750931                                                                               |
| Garantie                           | 24 Monate                                                                                   |



6.0 mm  
3.7 mm



## Beschreibung

Das **Akyga® AK-ND-87 Netzteil** ist eine robuste und effiziente Lösung für ASUS und Lenovo Laptops mit hohem Energiebedarf. Mit einer Leistung von **200 W** ist es ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro und gewährleistet einen stabilen Betrieb Ihres Geräts bei der täglichen Arbeit, beim Lernen oder bei der Unterhaltung. Dieses Modell ist eine praktische Alternative zu einem beschädigten oder verlorenen Originalnetzteil und bietet Kompatibilität mit Laptops, die mit einer **6,0 x 3,7 mm Buchse** ausgestattet sind.

Die verwendeten technologischen Lösungen garantieren einen zuverlässigen Betrieb auch bei intensiver Nutzung und machen dieses Netzteil zu einer guten Wahl für Benutzer, die Langlebigkeit und Stabilität erwarten.

## 200W Ladegerät mit stabilen Betriebsparametern

Das Netzteil arbeitet mit einer **Ausgangsspannung von 20 V** und einem **Strom von 10 A**, was eine sichere und effiziente Stromversorgung des Laptops auch bei starker Belastung ermöglicht. Die konstante und stabile Ausgangsleistung von 200 W bietet die nötige Leistungsreserve, um auch mit anspruchsvolleren Hardware-Konfigurationen zu arbeiten, wie sie in Gaming-Notebooks von Marken wie Lenovo, MSI, Acer und ASUS zu finden sind.

Das Design des Netzteils ist auf den Betrieb unter Dauerlast ausgelegt, was sich in einer langen Lebensdauer und einem zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen niederschlägt.

## 6,0x3,7 mm-Netzteil für ASUS-Notebooks 20V

Das ASUS-Notebook-Netzteil AK-ND-87 ist mit einem 6,0 x 3,7 mm-Stecker ausgestattet, der eine stabile und sichere Verbindung zur Steckdose des Notebooks gewährleistet. Das präzise Design des Steckers minimiert das Risiko von Lockerheit, Funkenbildung und übermäßiger Abnutzung des Anschlusses, was besonders bei langfristigem und täglichem Gebrauch wichtig ist.

Ein richtig angebrachter Stecker verbessert nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit des gesamten Stromversorgungssystems.

# Geräteschutz und hohe Qualität

Das Netzteil AK-ND-87 wurde im Hinblick auf die Sicherheit des Benutzers und den Schutz des Laptops entwickelt. Es verfügt über **moderne Schutzschaltungen** gegen Überspannung, Überlast, Überhitzung und Kurzschlüsse. Dies macht das Gerät widerstandsfähig gegen widrige Betriebsbedingungen und plötzliche Spannungsschwankungen im Stromnetz. Jedes Gerät wird einer Qualitätskontrolle unterzogen, was sich in einer soliden Verarbeitung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit niederschlägt, die mit den Original-Netzteilen der Laptop-Hersteller vergleichbar ist.

## Komfortabler Alltagsgebrauch

Das Netzteil ist mit einem **1,2 m langen Kabel** ausgestattet, das Ihnen Flexibilität bei der Organisation Ihres Arbeitsplatzes bietet. Das biegsame und langlebige Kabel erhöht den Benutzerkomfort sowohl zu Hause als auch im Büro und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop unter verschiedenen Bedingungen einfach anzuschließen. Das Netzteil AK-ND-87 ist eine durchdachte Wahl für alle, die einen zuverlässigen Ersatz suchen, der hohe Leistung, Sicherheit und Komfort im täglichen Gebrauch vereint.

## Informationen zum Netzkabel

Das AK-ND-87-Netzteil wird **ohne 230-V-Netzkabel** verkauft. Das bedeutet, dass das Netzkabel, das an die Steckdose angeschlossen wird, nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, ein vorhandenes Kabel zu verwenden oder ein neues zu wählen, je nach Ihren Bedürfnissen. Das Netzteil ist mit den üblichen Kleeblatt-Netzkabeln (IEC C5) kompatibel, die üblicherweise in Laptops und elektronischen Geräten verwendet werden.