KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63160 Heusenstamm



COMPETITION Öldruck-Prüfgerät, 12-tlg, 0-10bar

Artikel-Nr.: 512.5240
EAN: 4069465017288

Exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
32,00 €	~~64,87 €~~
Inkl. MwSt.	**UVP inkl. MwSt.**
38,08 €	~~77,20 €~~

Beschreibung

Das COMPETITION Öldruck-Prüfgerät, 12-tlg wurde für professionelle Anwender entwickelt, die Motorprobleme schnell, präzise und zuverlässig diagnostizieren möchten. Ob Werkstatt, Fahrzeugservice, Motoreninstandsetzung oder ambitionierter Schrauberbereich – dieses professionelle Prüfsystem verbindet präzise Messtechnik, robuste Verarbeitung und maximale Alltagstauglichkeit in echter COMPETITION-Qualität. Genau dafür steht die Marke: maximale Qualität zum bestmöglichen Preis – entwickelt für Menschen, die effizient arbeiten und sich auf ihr Werkzeug jederzeit verlassen müssen.Das Öldruck-Prüfgerät eignet sich ideal zur schnellen und sicheren Überprüfung des Öldrucks am Motor. Gerade bei Problemen wie unruhigem Motorlauf, Warnmeldungen der Öldruckkontrolle oder Verdacht auf Defekte im Schmierungssystem ermöglicht das System eine präzise Diagnose und unterstützt professionelle Reparaturentscheidungen. Dadurch lassen sich mögliche Schäden frühzeitig erkennen und kostenintensive Folgeschäden vermeiden.
Der Messbereich von 0 bis 10 bar ermöglicht vielseitige Anwendungen an unterschiedlichsten Fahrzeugtypen und Motorvarianten. Die präzise Druckanzeige unterstützt exakte Messergebnisse und sorgt für eine zuverlässige Bewertung des Motorzustands. Gerade im professionellen Werkstattalltag ist eine genaue Druckmessung entscheidend, um Fehlerquellen schnell und effizient eingrenzen zu können.
Die Adaption erfolgt über verschiedene Öldruckgeber-Gewinde und ermöglicht dadurch einen flexiblen Einsatz an zahlreichen Fahrzeugmodellen. Dadurch eignet sich das Prüfgerät sowohl für Pkw als auch für weitere Motoranwendungen im Werkstatt- und Servicebereich. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten erhöhen die Alltagstauglichkeit und machen das System zu einem wertvollen Helfer bei Diagnose- und Wartungsarbeiten.
Das hochwertige Manometer mit einem Durchmesser von 60 mm sorgt für eine besonders gut ablesbare Druckanzeige und unterstützt komfortables Arbeiten auch unter Werkstattbedingungen. Zusätzlich schützt die robuste Gummischutzkappe das Manometer zuverlässig vor Beschädigungen im täglichen Einsatz und erhöht die Langlebigkeit des gesamten Systems.
Besonders praktisch ist der flexible Schlauch mit einer Länge von 1,3 Metern. Dadurch wird auch an schwer

zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten ermöglicht. Der integrierte Knickschutz sorgt für zusätzliche Stabilität und schützt den Schlauch zuverlässig vor Beschädigungen oder Materialermüdung bei häufiger Nutzung.
Für noch mehr Sicherheit und Komfort verfügt das System über ein integriertes Druckentlastungs-Ventil sowie eine Schnellkupplung. Dadurch lassen sich Prüfungen effizient durchführen und Anschlüsse schnell sowie sicher herstellen. Gerade im täglichen Werkstattbetrieb sorgt diese professionelle Ausstattung für zeitsparende und komfortable Arbeitsabläufe.
Die robuste Ausführung macht das Öldruck-Prüfgerät zum zuverlässigen Begleiter für den professionellen Dauereinsatz. Hochwertige Materialien und präzise gefertigte Komponenten gewährleisten dauerhaft zuverlässige Funktionalität selbst unter hoher Beanspruchung. Entwickelt für professionelle Anforderungen überzeugt das System durch Langlebigkeit, Stabilität und präzise Messergebnisse.
Durch die umfangreiche Ausstattung des 12-teiligen Satzes eignet sich das System ideal für Wartungs-, Diagnose- und Reparaturarbeiten an unterschiedlichsten Motoren. Ob schnelle Funktionsprüfung oder detaillierte Fehlerdiagnose – das COMPETITION Öldruck-Prüfgerät unterstützt effiziente und professionelle Arbeitsabläufe im modernen Werkstattalltag.
Das COMPETITION Öldruck-Prüfgerät, 12-tlg, 0–10 bar kombiniert präzise Diagnosetechnik, robuste Werkstattqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in einem professionellen Prüfsystem für zuverlässige Motoranalysen. Entwickelt für Anwender, die Wert auf exakte Messergebnisse, langlebige Qualität und maximale Effizienz legen – denn echte Qualität zeigt sich dort, wo präzise Technik zuverlässige Entscheidungen ermöglicht.

Eigenschaften

Funktions-Attribut 1	Farbcode
Gewicht [g]	1800
Messbereich bar	0-10
Messbereich psi	145 psi
Teile im Satz	12
Verpackungsinhalt	1

Produktbilder


HERSTELLERMARKE
MANUFACTURER'S BRAND
COMPETITION
MAXIMALE QUALITÄT ZUM FAIREN PREIS.
MAXIMUM QUALITY AT A FAIR PRICE.
63%
VS
SIE VERZICHTEN BEWUSST AUF:
YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:
Vertriebs-kosten
Werbekosten
Produkt-entwicklung
Fertigungs-kosten
MIT COMPETITION SPAREN SIE BARES GELD!
SAVE MONEY WITH COMPETITION!
Sie profitieren direkt davon, dass Competition in allen Bereichen die Kosten reduziert.




COMPETITION