



1/2-Zoll-Ratschenschlüssel-Set, 18 V, mit 2 Akkus und Ladegerät

Artikel-Nr.: 515.4740F

EAN: 3663389007366

Aktionspreis: 329,00 € *

Beschreibung

- Leistungsstarker und energieeffizienter bürstenloser Motor
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Praktischer, langer Kragen, ideal für schwer zugängliche Stellen
- Stufenloser Auslöser für eine optimale Geschwindigkeitsanpassung
- Drehschalter für Links-/Rechtslauf am Kopf
- LED-Beleuchtung, die das Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht
- Sicherheitsverriegelungsknopf
- Leicht, kompakt und komfortabel in der Handhabung
- Leichtes Aluminiumgehäuse mit robuster Schale aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Ergonomischer Gummigriff
- Lieferung im Koffer mit 2 Akkus (4 Ah) und 1 Ladegerät
- Gemeinsamer Akku für die gesamte KS Tools 515.47XX-Elektrowerkzeugserie, einschließlich der Baustellenlautsprecher 100172F und der Scheinwerfer 150.4358F und 150.4470F
- Akku(s) und Ladegerät sind nicht mit der eMONSTER-Reihe kompatibel
- LED-Anzeige für den Ladezustand der Akkus
- Batterien mit flammhemmendem Nylongehäuse

Eigenschaften

Abmessungen:	L.480 x l.80 x H.65 mm
Betriebsspannung:	2 x lithium-ion 18V 4Ah
Funktions-Attribut 1:	
Gewicht [g]:	5100
Leerlaufdrehzahl in U/min:	250
Leistung Watt:	500 Watt
Schalldruckpegel (dbA):	95
Schalleistungspegel (dbA):	85
Spannungsbereich:	18 V
Verpackungsinhalt:	1
Vibrationsbeschleunigung:	14,2
Zubehör:	
max. Löse-Drehmoment:	100 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:	100 Nm



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
515.4702F	1 x		18-V-Lithium-Ionen-Akku mit 4 Ah für Elektrowerkzeuge	69,00 € *
515.4703F	1 x		18-V-Schnellladegerät (4 A) für Akkus 515.4702F und 515.4705F	34,50 € *
515.4741F	1 x		1/2" Ratschen-Akkuschrauber (18 V) – nur Gerät	156,00 € *