TV 288

Inspektionskamera mit beweglichem Kopf



Die Testboy® TV 288 – wenn es darauf ankommt, genau hinzusehen. Entdecken Sie selbst die unsichtbaren Details: Mit der Testboy® TV 288 Inspektionskamera bringen Sie Licht ins Dunkel – schnell, präzise und zuverlässig. Dank einer Betriebszeit von bis zu 6 Stunden begleitet Sie die Kamera auch bei längeren Einsätzen ohne Unterbrechung. Das großzügige 4,5"-LC-Display liefert Ihnen eine klare Echtzeitansicht – für maximale Kontrolle direkt vor Ort. Die 180° schwenkbare Kamerasonde ermöglicht flexible Blickwinkel, selbst in schwer zugänglichen Bereichen.
In Kombination mit der integrierten LED-Beleuchtung (6 LEDs, dimmbar) behalten Sie selbst in engen oder dunklen Hohlräumen stets den Überblick. Mit einem ultraschlanken Kameradurchmesser von nur 3,9 mm gelangen Sie mühelos auch in kleinste Öffnungen – ideal für präzise Inspektionen im Handwerk, der Industrie oder im Wartungsbereich.

VORTEILE

> Inspektionskamera mit bis zu 6 Stunden Betriebszeit
> 4,5“ LC-Display für Echtzeitansicht
> 180° schwenkbar
> Integrierte LED-Beleuchtung mit 6 LEDs und einstellbaren Helligkeitsstufen
> Kameradurchmesser: 3,9mm

SPEZIFIKATIONEN

	TV 288
Anzeige	Farb-LCD 4,5"
Kameraauflösung	1280 x 720 (720p) / 640 x 480 (480p)
Bildschirmauflösung	854 x 480
Kameradurchmesser	3,9 mm
Schwenkwinkel	180 °
Brennweite	20 – 50 mm
Gesichtsfeld	(FOV) 80°
Lichtquelle am Kamerakopf	6 LEDs, Helligkeit einstellbar
Weitere Einstellungen	Sprache, Helligkeit, APO (10, 30 min. oder aus), Datum, Uhrzeit
Speichermedium	32 GB Micro SD-Karte
Datenformat	JPG bei Bildern und AVI bei Videos
Betriebszeit	bis zu 6 Stunden
Betriebstemperatur	-10°C bis 60°C
Kabellänge	1 m
Abmessungen	330 x 130 x 55 mm
Gewicht	370 g
Spannungsversorgung	1 x Lithium Akku, 3,7 V, 3000 mAh
Lieferumfang	Bereitschaftstasche, Ladegerät, Ladekabel
Artikelnummer	**62904000**
EAN-Code	**4028532102883**

SD card

LED

Beim Alten Flugplatz 3 | 49377 Vechta | T. +49 (0) 4441 89 112-10
info@testboy.de | **www.testboy.de**