STRONG

Mbps 150 Mbit/s

4G PORTABLE HOTSPOT 150

MIT DISPLAY

4GMIFI150CD



4 years warranty

Ihre tragbare Hochgeschwindigkeits-4G-LTE-Internetverbindung. Benötigen Sie Ihren Internetzugang an jedem Ort und wenn Sie unterwegs sind? Der STRONG 4G PORTABLE HOTSPOT 150 ist genau das, was Sie brauchen! Bringen Sie Ihre Internetverbindung in die Tasche.

Mit seinem extrem kompakten und eleganten Design müssen Sie nur eine SIM-Karte* von einem beliebigen Betreiber einlegen und sofort Ihre Internetverbindung mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s genießen, keine Konfiguration erforderlich, kein obligatorisches Abonnement, wählen Sie einen beliebigen Betreiber Ihrer Wahl.

Teilen Sie Ihre Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit bis zu 150 Mbit/s mit bis zu 10 Wi-Fi-Geräten gleichzeitig.

Kabellose Leistung



4G LTE-Leistung

- Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s
- Entsperrt, funktioniert mit den wichtigsten Mobilfunkanbietern und einer Micro-SIM-Karte*

WLAN-Leistung

- Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s
- IEEE 802.11b/g/n
- 150 Mbit/s bei 2,4 GHz

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 2100mAh Akku für **8 Stunden intensiver Nutzung**
- Interne WLAN-Antennen für maximale **Abdeckung und Zuverlässigkeit**

Sicherheit



- Vollständige PIN-Code-Verwaltung für die 4G LTE-Verbindung
- Funktioniert mit jeder Nano- und Micro-SIM-Karte*
- WPA/WPA2™ für optimale **WLAN-Sicherheit**

Anschlüsse



- 1x **SIM-Kartenadapter** (Nano auf Micro) passend für jede Art von SIM-Karten*
- 1x **USB-C-Anschluss** zum Aufladen des Gerätes
- 1x **MicroSD-Kartensteckplatz**

*SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten

STRONG

Mbps 150 Mbit/s

4G PORTABLE HOTSPOT 150

MIT DISPLAY

4GMIFI150CD

Allgemeine Daten

4G Technischer Standard:	Kompatibel mit WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Standardband:	LTE: 1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA: 1/5/8
WLAN:	WLAN 4 - 2,4 GHz - 802,11 b/g/n - 150 Mbit/s
WLAN-Sicherheit:	WPA-PSK/WPA2-PSK
MIMO:	2x2
Maximaler Datendurchsatz:	LTE CAT 4 LTE FDD (DL/UL): 150 Mbit/s/50 Mbit/s LTE TDD (DL/UL): 130 Mbit/s/35 Mbit/s WCDMA (DL/UL): 21 Mbit/s/5,76Mbit/s
Tasten:	Power, Reset
LEDs:	4G, Akku, SMS, WLAN
Display:	LCD-Anzeige, die den Verbindungsstatus anzeigt, batteriestand, Signalstärke und Textnachrichten
Batterie:	2100 mAh
SIM-Kartensteckplatz:	Micro-SIM
USB:	USB-C

*SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten

Sonstige Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Packungsinhalt	1x STRONGER 4G Portable Hotspot 150CD 1x USB-Kabel für Netzteil 1x Schnellinstallationsanleitung 1x Sicherheitshinweise und Garantiekarte

Umwelt

Netzspannung:	DC 5V/1A
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ +60 °C
Lagertemperatur:	-30 °C ~ +80 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	5%~95% nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit:	5%~95% nicht kondensierend
Maße in mm:	93.1x58.2x14.2
Gewicht in kg:	0.081



1. Ein-/Aus-Taste
2. Stromversorgungsanschluss (USB-C)

EAN 4GMIFI150CD: 9120072378706
PCB : 60 Stk.

13 Jan 2026 10:21

Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Designs, Bilder und das Erscheinungsbild der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. STRONG ist in keiner Weise verantwortlich für die hier angezeigten Logos, Marken und/oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Wi-Fi, WPA2, WPA sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Datendurchsatz, Entfernung, Signalreichweite und Abdeckungsbereich pro m^2 dienen nur als Referenz und basieren auf Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsfallbedingungen. Die tatsächlichen Leistungen werden nicht garantiert und können aufgrund von Unterschieden in der Betriebsumgebung, dem Abstand und der Positionierung der Produkte, der Mischung der verwendeten Produkte, den Baumaterialien, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen widrigen Bedingungen variieren.
© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.