


# VALUE Mini DisplayPort-VGA Adapter, Mini DP ST - VGA BU, Aktiv

Artikelnummer	12.99.3126
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.3126
EAN (Einzelstück)	7630049610231



**Mini DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!**

- Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse einen VGA- Monitor anschliessen?
- Die Lösung ist der Mini DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
- Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
- Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse.
- Hinweis: Der Mini DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

## Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

### Technische Daten

Hersteller VALUE

Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Mini DisplayPort-VGA Adapter
Farbe	schwarz
Länge	0.15 m
Max. Auflösung	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv	aktiv
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	14 x 44 x 44 mm
Höhe	14 mm
Breite	44 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	29.4 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	120 mm
Paketgewicht	0.033 kg