


ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, 1x USB, max. 50m

Artikelnummer	12.04.1102
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.04.1102
EAN (Einzelstück)	7611990146628

roline
Designed for Professionals



Verlängern Sie Ihren USB-Anschluss auf bis zu 50 Meter!

- Schließen Sie ein USB 2.0 Peripheriegerät (Hub Funktion) in bis zu 50m Entfernung an Ihren PC an
- Hot plug
- Abwärts kompatibel zu USB 1.1
- Verbindung über Kat.5e/Kat.6 Twisted Pair Kabel
- Sender: USB B Buchse / RJ-45
- Empfänger: 1x USB A Buchse / RJ-45
- PoC Unterstützung (Power over Cable)
- Max. Datenübertragungsrate bis zu 480Mbit/s
- Externe Stromversorgung für Sender (im Lieferumfang enthalten, 24 V DC, 0,5A)
- Metallgehäuse, Wandbefestigung möglich
- Lieferumfang: Sender (RJ-45 Buchse; USB Typ B Buchse), USB-Kabel Typ A - B (50cm), Empfänger (RJ-45 Buchse; 1x USB Typ A Buchse), Steckernetzteil (24 V DC, 0,5A)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-Verlängerung
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Sender (RJ-45 Buchse, USB Typ B Buchse), USB-Kabel Typ A - B (50cm), Empfänger (RJ-45 Buchse, 4x USB Typ A Buchse), Steckernetzteil (24 V DC, 0,5A)
Übertragungsqualität	USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB B Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ B
Seite 1 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung	USB - TP - USB
Anwendungsbereich	extern
Technische Besonderheiten	Verbindung über Twisted Pair Kabel
Gewicht	354.7 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Paketgewicht	0.55 kg