


# ROLINE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x

<b>Artikelnummer</b>	12.02.1108
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	12.02.1108
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049611238



**Mit diesem Konverter schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Laptop/Notebook oder PC mit USB Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk und bis zu drei USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Geräte an.**

- Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
- Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
- LED-Anzeigen für Link und Speed
- Zusätzlich USB-Hub-Funktion mit 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Ports
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Aluminiumgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Adapter
Produkttyp	Gigabit Ethernet Konverter
Farbe	Aluminium

Länge	0.1 m
Lieferumfang	Konverter
Bus-System	USB
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Anzahl Ports	1
Anschlüsse	1x RJ-45 Buchse, 1x USB Typ C Stecker, 3x USB Typ A BU
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Fullduplex	ja
Wake on LAN	nein
Netzwerktopologie	Ethernet
Betriebssysteme	Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Technische Besonderheiten	LED für Link und Gbit-Modus
Abmessungen (HxBxT)	45 x 13 x 95 mm
Höhe	45 mm
Breite	13 mm
Tiefe	95 mm
Gewicht	65 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.095 kg