


ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung

Artikelnummer 14.01.3569
Hersteller ROLINE
Hersteller-Art.-Nr. 14.01.3569
EAN (Einzelstück) 7630049610880

roline
Designed for Professionals



2K

1080p
FULL HD

Stellt den Video-Output von bis zu 4 HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen, um den Inhalt von bis zu vier Quellen gleichzeitig zu sehen.

- Anwendungsbeispiel: Ein Anzeigegerät (Monitor/TV/Beamer) wird von mehreren HDMI-Quellen wie zum Beispiel BluRay-Playern gespeist. Per Kopfdruk kann die gewünschte Quelle zur alleinigen Anzeige oder bis zu vier Quellen auf einmal - in verschiedenen Darstellungsvarianten - ausgewählt werden. Wenn nur eine Quelle aktiv ist, stellt sich der Switch automatisch auf diese um.

- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt über Tasten am Switch oder via Fernbedienung
- Unterstützt 1080p (1920x1080 @60Hz)
- Die Installation ist ohne Software durchführbar - es müssen nur die HDMI-Kabel mit dem QUAD Multi-Viewer Switch verbunden werden.
- Flaches, schwarzes Metallgehäuse
- Fernbedienung und IR-Empfänger im Lieferumfang enthalten
- Netzteil 12VDC; 2A im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- Eingang: 4x HDMI A Buchse
- Ausgang: 1x HDMI A Buchse

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	HDMI Switch, Netzteil, IR-Fernbedienung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	1
Eingänge Video	4x HDMI A Buchse
Ausgang Video	1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.)	1920 x 1080
Abmessungen (HxBxT)	22 x 148 x 103 mm
Leistung Netzteil	12 VDC, 2A
Technische Besonderheiten	Umschaltung per Tasten / Fernbedienung
Höhe	22 mm

Breite	148 mm
Tiefe	103 mm
Gewicht	369.4 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.3 kg