

# VELCRO® General Use Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 20mm weiß

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 25.16.6003    |
| Hersteller          | Velcro        |
| Hersteller-Art.-Nr. | VEL-PS20003   |
| EAN (Einzelstück)   | 8412355200035 |



**Klettband der Marke VELCRO®. Mittleres Profil. Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl an Oberflächen wie zum Beispiel Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester. Das selbstklebende Klettband ist nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC. Mittlere Temperaturresistenz des Klebebands. Mittlere Haftkraft.**

- MATERIAL: Polyamid
- ZYKLUSDAUER: Hoch
- HAFTKRAFT: 1,75 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 9,5 N/cm<sup>2</sup>
- SPANNUNG: 4,5 N/cm<sup>2</sup>
- KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -15°C bis +90°C
- KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

## VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an

Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

**Hinweis: Abbildung ähnlich**

| Technische Daten        |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Hersteller              | Velcro                    |
| Produktgruppe           | Klettbänder / Kabelbinder |
| Produkttyp              | Klettband                 |
| Farbe                   | weiß                      |
| Länge                   | 5 m                       |
| Betriebstemperatur min. | -15 °C                    |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C                     |
| Breite                  | 20 mm                     |
| Gewicht                 | 250 g                     |
| Verpackungshöhe         | 50 mm                     |
| Verpackungsbreite       | 190 mm                    |
| Verpackungstiefe        | 190 mm                    |
| Paketgewicht            | 0.213 kg                  |