


# ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m

<b>Artikelnummer</b>	11.04.5847
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.04.5847
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049613133

**roline**  
Designed for Professionals



**Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!**

- USB Typ C zu HDMI Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
- Anschlüsse: HDMI-Stecker und USB Typ C Stecker
- Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz
- Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
- Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene

## **ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!**

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

### **Technische Daten**

Hersteller ROLINE

Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-HDMI Adapter
Farbe	schwarz / gold
Länge	2 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	77 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.01 kg