

# ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6731
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	VS184A
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423779938



**Die einfache und erschwingliche Art, Ihr Heimkino auf die nächste Generation zu erweitern.**

Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.

Außerdem ist der HDMI-Splitter VS184A HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.

- Erlaubt den Anschluss von einer HDMI-Signalquelle an bis zu vier HDMI-Bildschirme gleichzeitig
- HDMI- (3D, Deep-Color, 4kx2k) und HDCP-kompatibel
- Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Große Übertragungswege - bis 15 m (24 AWG)
- Unterstützt bis zu 340MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
- Signalraten bis zu 3,4 Gbps bei 1080p
- Plug-and-play - keine Softwareinstallation erforderlich

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Splitter

Farbe	schwarz
Lieferumfang	1 x VS184A HDMI-Splitter mit 4 Ports, 1 x 0AD6-1605-09EG Netzteil, 1 x 2L-7D02H HDMI-Kabel, 1 x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	4
Eingänge Video	1x HDMI Buchse
Ausgang Video	4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.)	4K x 2K, 1080P
Abmessungen (HxBxT)	125 x 815 x 250 mm
Leistung Netzteil	5,3VDC; 2W
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker
Höhe	125 mm
Breite	815 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	310 g
Verpackungshöhe	170 mm
Verpackungsbreite	60 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.825 kg