


VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 Stück, schwarz

Artikelnummer	25.16.6138
Hersteller	Velcro
Hersteller-Art.-Nr.	VEL-OW64401
EAN (Einzelstück)	8412355644013



SIZE	STRAP SHAPE
1/2x100mm (1/2x100mm)	1/2" x 100mm
1/2x150mm (1/2x150mm)	1/2" x 150mm
1/2x200mm (1/2x200mm)	1/2" x 200mm
1/2x250mm (1/2x250mm)	1/2" x 250mm
1/2x300mm (1/2x300mm)	1/2" x 300mm
1/2x350mm (1/2x350mm)	1/2" x 350mm
1/2x400mm (1/2x400mm)	1/2" x 400mm
1/2x450mm (1/2x450mm)	1/2" x 450mm
1/2x500mm (1/2x500mm)	1/2" x 500mm



Das ONE-WRAP®- Band der Marke VELCRO® hat sich als einfache, wiederverwendbare, sichere, materialschonende und verstellbare Lösung zum Bündeln von empfindlichen Leitungen bewährt. Aufgrund des Bedarfs bei Glasfasernetzen hat Velcro Companies ein breites Farbangebot erstellt, um die Farbcodierung zu unterstützen.

- MATERIAL: Polypropylen
- ZYKLUSDAUER: Mittel
- HAFTKRAFT: 1,8 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 32 N/cm²

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Hersteller	Velcro
Produktgruppe	Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp	Klettband
Farbe	schwarz
Länge	150 mm
Lieferumfang	25 Stück
Materialgruppe	Polypropylen
Breite	20 mm
Gewicht	40 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Paketgewicht	0.034 kg