

AVM FRITZ!Box 6890 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Rot

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AVM
Hersteller Art. Nr.	20002818
EAN/UPC	4023125028182



Beschreibung

AVM FRITZ!Box 6890 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 6890 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, HSPA+, LTE
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1733 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT, 1 Telefon (ISDN BRI)

Leistungsmerkmale	NAT Support, Wake on LAN (WOL), Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), NAS-Support, Anrufbeantworter, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 18.4 cm x 4.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.