

8740 A HF Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 8 x 28 mm
Zyklus Knarren Zubehör, 1/4"



EAN:	4013288187239	Abmessung:	95x44x20 mm
Teilenr:	05003339001	Gewicht:	21 g
Artikel-Nr:	8740 A HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003339001 - 4013288187239

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 8 x 28 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



Bitnüsse mit Haltefunktion für
Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html







Wera - 8740 A HF
05003339001 - 4013288187239

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für
 Innensechskantschrauben, 8 x 28 mm
 Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003332001	3,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003333001	4,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003334001	4,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003335001	5,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003336001	5,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003337001	6,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003338001	6,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003341001	7,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003342001	7,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003339001	8,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003340001	8,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003383001		1/8"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003384001		9/64"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003385001		5/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003386001		3/16"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003387001		7/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003388001		1/4"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003389001		5/16"	28,0	12,0	12,5	11,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
 05003339001 - 4013288187239

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de