

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m

Artikelnummer	11.02.9060
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.02.9060
EAN (Einzelstück)	7630049615748



USB 2.0 Anschluss- und Ladekabel mit einem reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Typ C Stecker in ROLINE GOLD Qualität mit hochwertiger Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.

- ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse
- Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Buchse, wie z.B. iPad Pro, Microsoft Surface, Digitalkameras, SSDs oder Handys
- Nylonverstärktes Kabel-Außenmaterial für verbesserte Stabilität und mehr Robustheit
- USB 2.0 Kabel mit einem reversiblen USB Typ A und einem 90° gewinkelten USB Typ C Anschluss
- Farbe: gold/schwarz

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel

Produkttyp	USB 2.0 Kabel
Farbe	schwarz / gold
Länge	0.8 m
Übertragungsqualität	USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Gewicht	37.9 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	50 mm
Paketgewicht	0.02 kg