


ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA

Artikelnummer	12.03.3228
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.03.3228
EAN (Einzelstück)	7630049618756



Spiegeln oder erweitern Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf jeden Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu VGA Adapter
- Schließen Sie an Ihr MacBook (Ultrabook, Notebook/Laptop oder anderes mobile Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss) einen Monitor oder Beamer/Projektor mit VGA-Anschluss an
- Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Displays auf ein weiteres Anzeigegerät
- Kompaktes Gehäuse
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: VGA Buchse und Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-VGA Adapter
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Steckadapter
Max. Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	8.6 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.02 kg