



EAN:	4013288212276	Abmessung:	81x34x34 mm
Teilenr:	05008859001	Gewicht:	36 g
Artikel-Nr:	367 TORX® Stubby	Ursprungsland:	CZ

Zolltarifnr.: 82054000

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorteile der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_300\\_367\\_torx\\_stubby.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus__serie_300_367_torx_stubby.html)


Wera - 367 TORX® Stubby  
05008859001 - 4013288212276

**Kompakte Form**


Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in begengten Schraubsituationen geeignet.

**Greifbare Ergonomie**


Der 2-komponentige Kraftform Griff ermöglicht hohe Kraftübertragung durch die abrutschfesten weicheren Griffbereiche und hohe Arbeitgeschwindigkeit durch die harten Griffbereiche, die ein schnelles Umgreifen ermöglichen.

**Lange Lebensdauer**

Die spezielle Oberflächenvergütung der Klingen sorgt für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

**Take it easy Werkzeugfinder**

Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Abrollschutz**

Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_300\\_367\\_torx\\_stubby.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus__serie_300_367_torx_stubby.html)

Wera - 367 TORX® Stubby  
05008859001 - 4013288212276

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	inch	
05008856001	TX 10	25	54	3,4	1"	
05008857001	TX 15	25	54	3,7	1"	
05008858001	TX 20	25	54	4,0	1"	
<b>05008859001</b>	<b>TX 25</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>4,5</b>	<b>1"</b>	
05008860001	TX 27	25	54	5,1	1"	
05008861001	TX 30	25	54	5,6	1"	
05008862001	TX 40	25	54	-	1"	

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_367\\_torx\\_stubby.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_367_torx_stubby.html)

Wera - 367 TORX® Stubby  
05008859001 - 4013288212276