

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288212146 | Abmessung: | 81x34x34 mm |
| Teilenr: | 05008843001 | Gewicht: | 37 g |
| Artikel-Nr: | 335 Stubby | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82054000 |

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html

Wera - 335 Stubby
05008843001 - 4013288212146

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kompakte Form




Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraub-situationen geeignet.

Greifbare Ergonomie




Der 2-komponentige Kraftform Griff ermöglicht hohe Kraftübertragung durch die abrutschfesten weichen Griffbereiche und hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch die harten Griffbereiche, die ein schnelles Umgreifen ermöglichen.

Lange Lebensdauer



Die spezielle Oberflächenvergütung der Klagen sorgt für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Take it easy Werkzeugfinder










Schraubendreher Take it easy: Farb-kennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Abrollschutz



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05008840001 | 0,6 | 3,5 | 24,5 | 54 | 3,5 | 9/64" | 1" |
| 05008841001 | 0,8 | 4,0 | 24,5 | 54 | 4,0 | 5/32" | 1" |
| 05008842001 | 1,0 | 5,5 | 24,5 | 54 | 5,5 | 7/32" | 1" |
| 05008843001 | 1,2 | 6,5 | 24,5 | 54 | 6,5 | 1/4" | 1" |
| 05008844001 | 1,2 | 8,0 | 24,5 | 54 | 8,0 | 5/16" | 1" |

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html

Wera - 335 Stubby
05008843001 - 4013288212146

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 24,5 mm

Kraftform Plus – Serie 300



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html

Wera - 335 Stubby

05008843001 - 4013288212146

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de