

<b>EAN:</b>	4013288212122	<b>Abmessung:</b>	81x34x34 mm
<b>Teilenr:</b>	05008841001	<b>Gewicht:</b>	35 g
<b>Artikel-Nr:</b>	335 Stubby	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_335\\_stubby.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html)

Wera - 335 Stubby  
05008841001 - 4013288212122

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kompakte Form**




Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraub-situationen geeignet.

**Greifbare Ergonomie**




Der 2-komponentige Kraftform Griff ermöglicht hohe Kraftübertragung durch die abrutschfesten weichen Griffbereiche und hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch die harten Griffbereiche, die ein schnelles Umgreifen ermöglichen.

**Lange Lebensdauer**



Die spezielle Oberflächenvergütung der Klingen sorgt für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

**Take it easy Werkzeugfinder**










Schraubendreher Take it easy: Farb-kennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Abrollschutz**



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008840001	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	1"
<b>05008841001</b>	<b>0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>24,5</b>	<b>54</b>	<b>4,0</b>	<b>5/32"</b>	<b>1"</b>
05008842001	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	1"
05008843001	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	1"
05008844001	1,2	8,0	24,5	54	8,0	5/16"	1"

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_335\\_stubby.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335_stubby.html)

Wera - 335 Stubby  
05008841001 - 4013288212122

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 0,8 x 4 x 24,5 mm

Kraftform Plus – Serie 300



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_300\\_335\\_stubby.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus__serie_300_335_stubby.html)

Wera - 335 Stubby  
05008841001 - 4013288212122

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)