

ASUS RT-AC51U - Wireless Router - 4-Port-Switch

802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0150-BM3G00
EAN/UPC	4716659931119



Beschreibung

ASUS RT-AC51U - Wireless Router - 4-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AC51U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, LPR/LPD, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Netzwerk-Überwachung, firewall, VPN-Support, Stateful Packet Inspection (SPI), Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Download-Client, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, Samba-Support, FTP-Server, mehrfacher SSID-Support, statischer IP-Modus, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, dynamischer IP-Modus, Traffic Control, Multicast-Proxy-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, ASUSWRT, Unterstützung für Gastzone, L2TP-Durchleitung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.9 cm x 12.9 cm x 3.6 cm
Gewicht	270 g

Systemanforderungen

Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Apple MacOS X 10.1, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.