

Skizze / Bild



Personenschutzschalter PRCD-S	Safety switch PRCD-S
Elektrische Kenngrößen <ul style="list-style-type: none"> Nennstrom/-spannung: 16A / 230V~ Frequenz: 50Hz Schaltleistung: 3,5KW Nennfehlerstrom: 30mA 	Electrical Parameters <ul style="list-style-type: none"> Rated current/voltage: 16A / 230V ~ Frequency: 50Hz Switching capacity: 3,5KW Rated residual current: 30mA
Netzanschluss <ul style="list-style-type: none"> Zuleitung: H07RN-F 3G1,5mm² und 2,5mm² Einzelgeräte Steckersystem unabhängig einsetzbar Stromeingang: wahlweise Schutzkontaktstecker 90° oder 180° 	Power supply <ul style="list-style-type: none"> Supply cable: H07RN-F 3G1,5mm² und 2,5mm² Individual devices connector system independent usable Power input: either plug with earthing contact 90° or 180°
Stromausgang Wahlweise: <ul style="list-style-type: none"> Vollgummi-Kupplung mit Deckel Vollgummi-Kupplung, 3-fach mit Deckel 	Power output Either: <ul style="list-style-type: none"> Rubber socket with lid or Rubber socket, 3-way with lid
Umgebungsbedingungen <ul style="list-style-type: none"> Schutzart: IP55 Umgebungstemperatur: -25°C - + 45°C bei einem täglichen Mittelwert, der +35°C nicht überschreitet 	Environmental conditions <ul style="list-style-type: none"> Protection type: IP55 Surrounding temperature: -25°C + 45°C with a daily mean, which doesn't exceed +35°C
Konformität / Approbation <ul style="list-style-type: none"> Bauart geprüft: DIN VDE 0661 und DIN 40 040 bzw. EN 60 721 Prüfzeichen: VDE Überwachungszeichen, SEV, GS der BG Köln 	Comnformity / Approval <ul style="list-style-type: none"> Type approved: DIN VDE 0661 and DIN 40 040 or EN 60 721 Certification mark: VDE supervision symbol, SEV, GS of BG Cologne
Weitere Produkteigenschaften <ul style="list-style-type: none"> Bedienung: EIN-Taste "I-ON", Prüftaste "O-TEST" Schaltstellungsanzeige: Rote Glühlampe, Lampe leuchtet, Gerät "EIN" 	Further product attributes <ul style="list-style-type: none"> Handling: ON-button "I-ON", testbutton "O-TEST" Switch position indicator: Red glow lamp, lamp glows, device is „ON“
Lieferumfang <ul style="list-style-type: none"> Personenschutzschalter verpackt im Polybeutel 	Scope of delivery <ul style="list-style-type: none"> PRCD mounting plug packed in polybag