

ALLNET ALL-USB-to-LAN-102, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Schwarz, Kunststoff, Aktivität, Link

USB 3.0 - 2x 1G LAN Adapter

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-USB-TO-LAN-102
EAN/UPC	4038816155078



Beschreibung

ALLNET ALL-USB-to-LAN-102. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Hub-Schnittstellen: RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Netzstandard: IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u. Energiequelle: USB. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow..., Unterstützte Server-Betriebssysteme: Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows...

Hauptmerkmale

Allgemein

USB	Ja
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen	RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Energiequelle	USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP

Unterstützt Mac-
Betriebssysteme

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6
Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Unterstützte Server-
Betriebssysteme

Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012
R2, Windows Server 2016