



ICY BOX IB-1818-U31

Externes USB 3.1 (Gen 2) Gehäuse
für M.2 SATA SSD mit
Schiebemechanismus

Haupteigenschaften

- Anschluss zum Hostcomputer: USB 3.1 (Gen 2) Type-A, bis zu 10 Gbit/s
- B-Key Sockel für SSDs mit B-Key oder B+M-Key, 22x30/42/60/80 mm
- Ein- und ausfahrbarer USB Type-A Anschluss
- Unterstützt SATA III Übertragungsraten mit bis zu 6 Gbit/s
- LED für Betrieb und Festplattenzugriff
- Unterstützt Windows®, macOS®



Verpackungsinhalt

1x IB-1818-U31 (SSD nicht enthalten), 1x Schraubendreher,
1x Schraubenset, 1x Schnellinstallationsanleitung

M.2 auf Reisen

Ob auf Geschäftsreise im Urlaub oder im Alltag unterwegs, das IB-1818-U31 passt sich jeder Situation an und spielt vor allem unterwegs seine Stärken aus. Mit seinem Schiebemechanismus und USB 3.1 (Gen 2) Type-A Anschluss sind Sie mit diesem Aluminiumgehäuse für jede Lebenslage gewappnet.

Technische Daten

Modell	IB-1818-U31
Artikel Nr.	60525
EAN-Code	4250078169062
Marke	ICY BOX
Farbe	Anthrazit
Material	Aluminium, Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.1 (Gen 2) Type-A
Übertragungsraten	Bis zu 10 Gbit/s
Socket	B-Key Socket
M.2 Kartengröße	22x30/42/60/80 mm
M.2 Anschluss	SATA I,II,III (6 Gbit/s)

Unterstützte M.2 Karten	M.2 SATA (AHCI) B-Key/ B+M-Key
SSD Kapazität	Unbeschränkt
Plug & Play	Ja
Kühlung	Passiv
LED	Betrieb und Zugriff
Stromversorgung	Über USB
Betriebssystem	Windows®, macOS®
Systemvoraussetzungen	Ein freier USB 3.1 (Gen 2) Type-A Anschluss an Ihrem Hostcomputer



ICY BOX **IB-1818-U31**

Externes USB 3.1 (Gen 2) Gehäuse für M.2 SATA SSDs mit Schiebemechanismus



Im Schieber-Fieber

Unser Schiebemechanismus ist nun noch besser - Sei es bei der Installation oder in der täglichen Nutzung, ab sofort freuen Sie sich auf das kopieren Ihrer Daten. Das IB-1818-U31 liegt hervorragend in der Hand und macht in jeder Lage eine gute Figur!



Mit eingezogenem Fahrwerk

Das gibt es nicht nur bei Flugzeugen, sondern auch bei unserer IB-1818-U31. Es schützt den USB Anschluss vor ungewollter Belastung und auch die gespeicherten Daten auf dem Laufwerk.



Wie lange noch?

Mit bis zu 10 Gbit/s sind ihre Daten in windeseile kopiert. Die integrierte LED zeigt Ihnen im stilsicheren Blau an, ob weiterhin ein Zugriff auf die Festplatte stattfindet - damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 60 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 7,0 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,105 kg
Nettogewicht: 0,038 kg

Abmessung/Karton: 440x295x335 mm
Abmessung (mit Verp.): 25x100x200 mm
Abmessung des Artikels: 110x30x10 mm
Ursprungsland: China