

Bosch Expert Tough Wood S 1142 KHM - Sägeblatt - für Weichholz, Hartholz, Bauholz, druckbehandelte Bretter, druckimprägniertes Holz, nasses Holz, verknotete lebende Wurzeln, dicke Äste

Produktbeschreibung: Bosch Expert Tough Wood S 1142 KHM -
Sägeblatt - Länge: 225 mm - Breite: 25 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 2608900403
 EAN: 4059952534930

Beschreibung:
 Es gibt Weichholz, es gibt Hartholz - und dann gibt es diese zähen Hölzer, die Sägeblätter zerstören und für Frustration sorgen. Nasses Holz, dicke, druckbehandelte Bretter und verknotete lebende Wurzeln oder dicke Äste fallen in diese unangenehme Kategorie. Die gute Nachricht: Das Expert 'Tough Wood' kann sie alle schneiden.
 Vor allem Landschaftsgestalter, Tischler und Handwerker werden das Bosch Expert 'Tough Wood' Säbelsägeblatt zu schätzen wissen. Es ist so zäh und langlebig, dass du Wurzeln schneiden kannst, um Bäume und Hecken zu entfernen, ohne dich um den Boden und die darin liegenden Steine kümmern zu müssen.

- Key Selling Points:**
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
 - Zähne mit großen Spanräumen trennen selbst hartnäckiges Material sehr schnell
 - Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen
 - Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
 - Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch Expert Tough Wood S 1142 KHM - Sägeblatt - für Weichholz, Hartholz, Bauholz, druckbehandelte Bretter, druckimprägniertes Holz, nasses Holz, verknotete lebende Wurzeln, dicke Äste
Produkttyp	Sägeblatt
Geeignet für	Weichholz, Hartholz, Bauholz, druckbehandelte Bretter, druckimprägniertes Holz, nasses Holz, verknotete lebende Wurzeln, dicke Äste
Länge	225 mm (Gesamt) / 175 mm (Verarbeitung)
Breite	25 mm
Zahnteilung	3 (pro Zoll)
Dicke	1.25 mm
Material	Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)

