

### Bosch Expert Wood with Metal Demolition S 1267 XHM - Sägeblatt - für Hartholz, Holz-Kunststoff-Verbundstoffe, Holz mit eingebundenen Metallelementen, Konstruktionsholz mit Mörtel und Nägeln, stahlverstärktes Holz

Produktbeschreibung: Bosch Expert Wood with Metal Demolition S 1267 XHM - Sägeblatt - für Hartholz, Holz-Kunststoff-Verbundstoffe, Holz mit eingebundenen Metallelementen, Konstruktionsholz mit Mörtel und Nägeln, stahlverstärktes Holz - Länge: 300 mm - Breite: 25 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 2608900401  
 EAN: 4059952534916

Beschreibung:  
 Was ist noch härter als ein Bosch-Carbide-Blatt? Natürlich eine Bosch-Carbide-Blatt mit verstärkten Zähnen! Manchmal werden Blätter bei Abrissarbeiten so stark beansprucht, dass die Zähne abgerissen werden. Also hat Bosch sie noch stärker gemacht.  
 Wenn du wirklich die robustesten Strukturen und Beschläge zerlegen musst, ist das Bosch Expert 'Wood with Metal Demolition' Säbelsägeblatt genau das Richtige für dich. Es lässt sich auch durch härteste Einsätze nicht aufhalten und schneidet einfach weiter.

- Key Selling Points:
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  - Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
  - Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand
  - Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen
  - Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch Expert Wood with Metal Demolition S 1267 XHM - Sägeblatt - für Hartholz, Holz-Kunststoff-Verbundstoffe, Holz mit eingebundenen Metallelementen, Konstruktionsholz mit Mörtel und Nägeln, stahlverstärktes Holz
Produkttyp	Sägeblatt
Geeignet für	Hartholz, Holz-Kunststoff-Verbundstoffe, Holz mit eingebundenen Metallelementen, Konstruktionsholz mit Mörtel und Nägeln, stahlverstärktes Holz

Länge	300 mm (Gesamt) / 250 mm (Verarbeitung)
Breite	25 mm
Zahnteilung	5-7 (pro Zoll)
Dicke	1.25 mm
Material	Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)

