

Toner Staubsauger Convac 3000PQ

Artikelnummer	19.03.1819
Hersteller	SECOMP
Hersteller-Art.-Nr.	H736930PQ
EAN (Einzelstück)	7424946922968

SECOMP®



Tragbarer Toner-Staubsauger mit hoher Saugleistung für optimale Reinigung. Für alle Kopierer und Laserdrucker, ideal für Service-Techniker innerhalb der Firma oder unterwegs.

Der Convac 3000PQ ist ein leicht tragbares und kräftiges Reinigungssystem. Das kompakte und geschlossene Design ermöglicht die Anwendung im allgemeinen Gebrauch. In erster Linie wurde er jedoch entworfen um strengsten technischen Forderungen bei der Wartung von Kopiergeräten und anderen Büroapparaturen zu genügen. Durch das einzigartige Filtersystem hält das Absauggerät Tonerpartikel bis 0,3 Mikrometer in seinem Innern. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht die Reinigung von empfindlichen, also auch elektronischen Einzelteilen. Die vielen Eigenschaften von Convac 3000PQ erhöhen die Effizienz vom Servicemechaniker und anderen Benutzern. Der Motorraum ist isoliert und dadurch leiser. Die Filterstüten erfüllen die Norm Hepa H13. (EN1822)

- Starke Polypropylenumhüllung
- Komfortabler ergonomischer Handgriff
- Ablagesystem im Deckel des Tonerstaubsaugers
- Umhüllung und Zubehör leitend (ESD-sicher)
- Filtertüte einfach auszutauschen
- Einzigartiges umweltfreundliches Filtersystem (0,3 Mikrometer)
- Geeignet für Farbtoner
- Netzkabel 5m
- Anschluss für ein ESD-Armband (Armband nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optional: 10 Filtertüten (19.03.1815), 1 Stück im Lieferumfang enthalten
- 2,30 m. Saugschlauch
- Filterstüten erfüllen die Norm Hepa H13. (EN1822)

Technische Daten	
Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Werkzeug
Produkttyp	Toner-Staubsauger
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Tonerstaubsauger Convac 3000PQ mit Filterbeutel
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	220 mm
Breite	185 mm
Tiefe	465 mm
Gewicht	5.2 kg
Verpackungshöhe	240 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	480 mm
Paketgewicht	5.247 kg