



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288208477 | Abmessung: | 280x98x22 mm |
| Teilenr: | 05023391001 | Gewicht: | 175 g |
| Artikel-Nr: | 495 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82054000 |

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Griffkennzeichnung nach Profil und Größe
- Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit

Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_495.html

Wera - 495
05023391001 - 4013288208477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie 400 Quergriff

Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff




Der ergonomisch geformte 2-Komponenten Quergriff sorgt mit Fingergriffmulden und angenehmer Oberfläche für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Hohe Drehmomente



Durch die Armhaltung, bei der die Klingennachse in Verlängerung der Unterarmachse geführt wird, sind besonders hohe Drehmomente erreichbar.

Korrosionsschutz und Passgenauigkeit








Durch die spezielle Oberflächenvergütung erhalten die Klingen einen hohen Korrosionsschutz. Gleichzeitig ist die optimale Passgenauigkeit in der Schraube gewährleistet.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | inch |
| 05023381001 | 5 | 230 | 38 | 77 | 9" |
| 05023382001 | 5,5 | 230 | 38 | 77 | 9" |
| 05023383001 | 6 | 230 | 38 | 77 | 9" |
| 05023384001 | 7 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023385001 | 8 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023386001 | 9 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023387001 | 10 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023389001 | 11 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023391001 | 12 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023393001 | 13 | 230 | 49 | 99 | 9" |

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_495.html

Wera - 495

05023391001 - 4013288208477

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de