

Noiseblocker BlackSilentPRO P-P Gehäuselüfter

Produktbeschreibung: Noiseblocker BlackSilentPRO P-P -
Gehäuselüfter - 80 mm

Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: Blacknoise
Hersteller Artikel Nr: ITR-P-P
EAN: 4250051906226



Beschreibung:

Entwickelt mit und für die anspruchsvollen Kunden die ((NB)) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährten Design.

Der hochwertige NB-EKA Plus II Antrieb und die nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager garantieren ein überdurchschnittlich niedriges Betriebsgeräusch und das auf Dauer. Beides Ausstattungsmerkmale, die bisher sonst nur im Rahmen der aufwendigen Multiframe Referenz Serie Verwendung finden.

Neben dem geschmackvollen Design in schwarz matt und Hochglanz sind die BlackSilentPro Lüfter mit einem individuell verlängerbaren Kabelmanagement und einer NB-Silentframe Silikondichtung und Montagmaterial zur schwingungs- und werkzeuglosen Montage ausgestattet.

Key Selling Points:

- Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor
- Schwingungsfreie, werkzeuglose Montage
- Extrem niedrige Startspannung
- Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb
- Falschpol- und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher
- Nahezu lautlose Lager extrem geräuscharme und langlebige NB-NanoSLI Lager

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noiseblocker BlackSilentPRO P-P Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser	80 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	NB-NanoSLI
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	18-54.1 m³/h (10.6-31.8 cfm)
Geräuschpegel	3.8 - 19.8 dBA
Nennspannung	12 V
Merkmale	NB-EKA Plus II
Produktmaterial	Makrolon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8 cm x 2.5 cm x 8 cm
Gewicht	65 g