

DIGITUS Slim - Patch-Kabel - 1.5 m - Grau

Produktbeschreibung: DIGITUS Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Grau

Gruppe: Netzkabel
 Hersteller: DIGITUS
 Hersteller Artikel Nr: DK-1617-015S
 EAN: 4016032467939



Beschreibung:
 Die DIGITUS Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Key Selling Points:

- Geringer Aussendurchmesser von 3,65 mm eignet sich für einen flexiblen Einsatz
- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DIGITUS Slim - Patch-Kabel - 1.5 m - Grau
Typ	Patch-Kabel - CAT 6
Technologie	UTP-Kabel
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, Zugentlastung, Längenanzeige, Kupferleiter, Biegeradius 4D
Länge	1.5 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grau