

**Bosch Expert Multi Material S 1256 XHM -  
Sägeblatt - für Kunststoff, Holz mit Nägeln,  
Gusseisen, glasfaserverstärkter Kunststoff,  
kohlefaserverstärkter Kunststoff,  
Gusseisenrohre, glasfaserverstärkter  
Kunststoff, Konstruktionsholz mit Mörtel und  
Nägeln, stahlverstärktes Holz, Multimaterial,  
glasfaserverstärktes Epoxid, Faserkunststoff**



Produktbeschreibung: Bosch Expert Multi Material S 1256 XHM -  
Sägeblatt - Länge: 300 mm - Breite: 25 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 2608900394  
 EAN: 4059952534848



**Beschreibung:**  
 Viele Blätter, die angeblich "für mehrere Materialien" geeignet sind, funktionieren gut in Holz und weichem Metall. Härtere Elemente wie Schrauben oder Metallbeschläge können sie allerdings nicht schneiden. Das EXPERT "Multi Material" hat damit keine Probleme: Seine Carbide-Zähne können immer wieder die härtesten Stahlsorten schneiden.  
 Da das Bosch EXPERT "Multi Material" Säbelsägeblatt so viel länger hält und in jedem Material gute Leistung bietet, ist es für Profis von großem Wert. Sie erreichen mehr Produktivität bei ihrer Arbeit und müssen weniger Blätter kaufen.

- Key Selling Points:**
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
  - Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
  - Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen
  - Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
  - Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Expert Multi Material S 1256 XHM - Sägeblatt - für Kunststoff, Holz mit Nägeln, Gusseisen, glasfaserverstärkter Kunststoff, kohlefaserverstärkter Kunststoff, Gusseisenrohre, glasfaserverstärkter Kunststoff, Konstruktionsholz mit Mörtel und Nägeln, stahlverstärktes Holz, Multimaterial, glasfaserverstärktes Epoxid, Faserkunststoff
Produkttyp	Sägeblatt



Geeignet für	Kunststoff, Holz mit Nägeln, Gusseisen, glasfaserverstärkter Kunststoff, kohlefaserverstärkter Kunststoff, Gusseisenrohre, glasfaserverstärkter Kunststoff, Konstruktionsholz mit Mörtel und Nägeln, stahlverstärktes Holz, Multimaterial, glasfaserverstärktes Epoxid, Faserkunststoff
Länge	300 mm
Breite	25 mm
Zahnteilung	6-8 (pro Zoll)
Dicke	1.25 mm
Material	Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)



**BLICK EXZELT**  
 BOSCH (HCS)  
 8000000000000000000  
 100 %

**CARBIDE** 100+10+ 6-8TPI  
 1,25mm 3-4mm

\*Vgl. Bosch 8000

**BOSCH**  
 Global Service Power Tools Center  
 0120000000000000000  
[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)

Made in Turkey/China