

Wirewin Slim Tough - Patch-Kabel - 50 cm

Produktbeschreibung:	Wirewin Slim Tough - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - U/FTP, PiMF - CAT 6 - geschirmt, ohne Haken, verseilt, flach
Gruppe:	Netzwerkkabel
Hersteller:	TRIONTRONIK
Hersteller Artikel Nr:	PKW-TOUGH-STP-K6 0.5
EAN:	9120064017293



Beschreibung:

Die TOUGHpatchkabel der Marke SLIM sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die TOUGHpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrehung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af und IEEE802.3at).

Key Selling Points:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Telefonpanele oder Switches mit hohen Portdichten
- Mit sehr kurzen Kabeln, könnte man ohne Kabelführungspanel einfach vom Switch zu Switch, oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von VoIP-Telefonen da Sie extrem flexibel und daher nicht so schwer auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung wo Ethernet Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platzbedarf ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld um ein Patchkabel unter dem Teppich oder der Sesselleiste zu verlegen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Wirewin Slim Tough - Patch-Kabel - 50 cm
Typ	Patch-Kabel - CAT 6
Technologie	U/FTP, PiMF
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geschirmt, ohne Haken, verseilt, flach, Längenanzeige, Freiliegende Kupferleitung, graue Verbindungsschuhe
Länge	50 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich