

Bosch Expert MultiMax AIZ 32 APIT - Tauchsägenschnidblatt - für Ziegelsteine, Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter Kunststoff, Faserzement-Platten, kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe

Produktbeschreibung: Bosch Expert MultiMax AIZ 32 APIT -
Tauchsägenschnidblatt - für Ziegelsteine,
Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter
Kunststoff, Faserzement-Platten,
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe -
Länge: 92 mm - Breite: 32 mm



Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 2608900024
EAN: 4059952530765



Beschreibung:
Unabhängig davon, ob du an Gebäuden oder Fahrzeugen arbeitest: Ein
Blatt für Multifunktionswerkzeuge, das hervorragende Schnitte in jedes
Material ermöglicht, erleichtert das Arbeitsleben erheblich. Das EXPERT
MultiMax integriert alle fortschrittlichsten Fertigungstechniken von Bosch und
macht dein Multifunktionswerkzeug extrem vielseitig.

Die Curved-Tec-Blätter von Bosch überzeugen dank ihrer Fähigkeit, saubere
Tauchschnitte und schwierige Schnitte auf hohem Niveau zu ermöglichen.
Mit dem Bosch EXPERT MultiMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kannst
du diese Fähigkeit für Tauchschnitte auf die härtesten Materialien wie Blech,
Kohlefaser und roten Backstein übertragen.

- Key Selling Points:
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
 - Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
 - Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte
 - Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch Expert MultiMax AIZ 32 APIT - Tauchsägenschnidblatt - für Ziegelsteine, Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter Kunststoff, Faserzement-Platten, kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe
Produkttyp	Tauchsägenschnidblatt
Geeignet für	Ziegelsteine, Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter Kunststoff, Faserzement-Platten, kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe
Länge	92 mm (Gesamt) / 40 mm (Verarbeitung)
Breite	32 mm
Dorntyp	Starlock
Material	Hartmetall

