

# DIGITUS 4K HDMI Adapterkabel - HDMI auf DisplayPort

AK-330111-020-S  
EAN 4016032481119



### HDMI auf DP Adapterkabel, 2m, 4K@30Hz externe Stromquelle USB - A

"Mit dem DIGITUS® 4K HDMI Adapterkabel - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 30 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio. Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist"

**"Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel, Ihren HDMI-Ausgangsgert mit ihrem DP-Eingangsgert."**

- Unterstützt: Auflösungen bis 4K@30Hz.
- Unterstützt: Auflösungen bis 2K@30Hz.

- Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Unterstützt: 7.1-Kanal-Surround-Audio.
- Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
- Unterstützt: 3D-Video-Timings
- Unterstützt: eDP-Betrieb
- Unterstützt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16-Bit-Farbe
- Unterstützt: Farbkonvertierung -YUV zu RGB und vom RGB nach YUV
- Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
- Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
- Anschluss 1: HDMI Typ - A (Stecker)
- Anschluss 2: DisplayPort (Stecker)
- Anschluss 3: USB- A (Stromversorgung)(Stecker)
- Länge: 2m
- Farbe: Schwarz
- AOC - Aktives Optisches Kabel: Nein
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker

### Lieferumfang

- 1x 4K HDMI Adapterkabel - HDMI auf DisplayPort

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	60	8,00	32,00	50,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	10	1,33	4,80	40,00	35,00	6.720,00
Einzel-VPE	1	0,13	1,20	25,00	14,00	420,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,13	1,20	25,00	14,00	420,00

Weitere Anwendungsbilder:

