

Walimex Pro FT-665T Stativ

Produktbeschreibung:	Walimex Pro FT-665T - Stativ
Gruppe:	Stative & Video-Halterungssysteme
Hersteller:	WALSER
Hersteller Artikel Nr:	18835
EAN:	4250234588355,5903755188359



Beschreibung:

Das Set ist walimex pro FT-665T Stativ 185 cm und Pro-3D Neiger inklusive. Das walimex pro FT-665T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 185 cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis ca. 12 kg. Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und wendbar. Somit lassen sich auch bodennahe Aufnahmen realisieren. Da die Beinwinkel individuell eingestellt werden können, sind Sie besonders flexibel. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Schaumstoffummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab. Dieses Stativ gibt es in drei verschiedenen Größen. Diese finden Sie auch in unserem Sortiment.

Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität, Leichtigkeit und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex pro aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on Location, dieser Neiger wird jederzeit und überall gebraucht. Da er aus Aluminium gefertigt ist, ist er als mobiles Equipment besonders gefragt. Der FT-6653H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet durch seinen Neige- und seitlichen Kippmechanismus die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in null Komma nichts von Quer- auf Hochformat umstellen können. Zwei große, für einen einfacheren Transport abschraubbare Schwenkarme ermöglichen eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand. Der Neiger ist mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung ausgestattet.

Key Selling Points:

- WALIMEX PRO FT-665T PRO STATIV MERKMALE:
- Sehr robustes Profi-Dreibeinstativ aus Aluminiumlegierung
- Drehbare Mittelsäule mit 1/4 Zoll Gewinde und Haken, ideal für bodennahe Aufnahmen
- Unterschiedliche Beinwinkel einstellbar
- Mit praktischer Libelle
- Schaumstoffgriffe für sicheres und bequemes Tragen
- Hochwertige Verarbeitung
- WALIMEX PRO FT-6653H ALUMINIUM PRO-3D-NEIGER MERKMALE:

- Extrem leicht durch Aluminiumbauweise
- Sehr hochwertiger und präziser 3D-Neiger
- Hohe Stabilität
- Mit Libelle
- Korkbeschichtete Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Walimex Pro FT-665T Stativ
Produkttyp	Stativ
Gewicht	2.27 kg
Kopftyp	Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe	38 cm - 185 cm
Max. unterstütztes Gewicht	12 kg
Tragetasche	Tragetasche