

Bosch V-Line Schraubendreher- und Bohrer-Bitsatz - für Holz, Metall, Stein - 68 Stücke

Produktbeschreibung: Bosch V-Line - Schraubendreher- und Bohrer-Bitsatz - für Holz, Metall, Stein - Kegelsenker, Spiralbohrer, Forstnerbohrer - 68 Stücke - torx, phillips, pozidriv, hex, slot - Sechs-Punkt - 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm



Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 2607017191
 EAN: 3165140726924

Beschreibung:
 Bosch hat die bereits mehrfach für gutes Design ausgezeichneten Zubehör-Koffer für Heimwerker weiter entwickelt und präsentiert mit der V-Line eine neue Set-Generation. Die Sets sind auf die Bedürfnisse verschiedener Heimwerker-Gruppen - vom gelegentlichen bis hin zum ambitionierten Heimwerker - abgestimmt. Sie zeichnen sich durch ein attraktives Design, eine übersichtliche Beschriftung und die gute Sichtbarkeit der enthaltenen Zubehöre aus.

| Hauptmerkmale | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bosch V-Line Schraubendreher- und Bohrer-Bitsatz - für Holz, Metall, Stein - 68 Stücke |
| Produkttyp | Schraubendreher- und Bohrer-Bitsatz - 68 Stücke - Kegelsenker, Spiralbohrer, Forstnerbohrer |
| Geeignet für | Holz, Metall, Stein |
| Durchmesser | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 2.5 mm, 5.5 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm, 20 mm, 16 mm |
| Spitze | Torx, phillips, pozidriv, hex, slot / T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4.0, SL5.0, SL6.0, SL7.0, PZ0 |
| Sockel | Sechs-Punkt |
| Sockelgröße | 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnetischer Bit-Halter, Klappmesser, magnetischer Zeigestift, gewinkelter Bithalter |