

### Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm

Produktbeschreibung: Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm - f/8.0-16.0 IF - Micro Four Thirds - für Olympus OM-D EM-5; PEN E-PM1, E-PM2; Panasonic Lumix G DMC-GF5WA, GF6K, GF6W, GF6X, GH4A

Gruppe: Objektiv/Filter  
Hersteller: WALSER  
Hersteller Artikel Nr: 16439  
EAN: 4250234564397



#### Beschreibung:

Das walimex Telezoom-Objektiv verfügt über einen ungewöhnlich hohen Brennweitenbereich von 650-1300mm bei einer Lichtstärke von 8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Die Innenfokussierung (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit) ermöglicht den problemlosen Einsatz von Pol- und Verlaufsfiltren.

Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren. Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

#### Key Selling Points:

- Geeignet für folgende Kameras: Olympus E-P1, E-P2, Panasonic DMC-GH 1K und Panasonic DMC-G 1K
- Super-Telezoom mit T2 Anschluss
- Ideal für die Tierfotografie
- Naheinstellgrenze von nur 5 Metern
- Manuelle Fokussierung
- Innenfokussierung
- Mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
- Inklusive Metallgegenlichtblende
- Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
- Inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
- Die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm
Objektivsystem	Telezoomobjektiv
Für	Spiegelloses System
Befestigungstyp	Micro Four Thirds

Blendenöffnung	F/8.0-16.0
Brennweite	650 mm - 1300 mm
Min. Fokussierungsabstand	5 m
Fokuseinstellung	Manuell
Objektivkonstruktion	5 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen	Tele, Zoom
Filtergröße	95 mm
Länge	46.3 cm
Gewicht	2 kg
Entwickelt für	Olympus OM-D E-M1, E-M10, EM-5; PEN E-P5, E-PL5, E-PL6, E-PM1, E-PM2; Panasonic Lumix G DMC-G5, G5H, G5K, G5KPP, G5W, G5WX, G5X, G6, G6H, G6K, G6W, G6X, GF1EG-R, GF5, GF5K, GF5KA, GF5W, GF5WA, GF6, GF6K, GF6W, GF6X, GH3, GH3A, GH3H, GH4, GH4A, GH4H, GM1, GM1K, GM1W, GX1WX, GX1XV, GX7, GX7C, GX7K